



Momentni izvijač brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 600cNm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659934 600
GTIN	4013288102935
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Ročaj **Kraftform** za neutrudljiv prenos potrebnih zateznih vrtilnih momentov. Z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov **Rapidaptor** z držalom C 6,3 in E 6,3.

Nastavljanje vrtilnega momenta s pomočjo naprave za preverjanje momentnih orodij (art. 654300 – 654460) in 6-kotnega nasadnega ključa ZK7 (oz. ZK10 pri vel. 600). **Tovarniško so ključi vnaprej nastavljeni na vrednost zateznega vrtilnega momenta, ki je v praksi največkrat potreben.** Ročaj v obliki pištole za prenos višjih vrtilnih momentov.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Neomejen vrtilni moment za odvijanje.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).

Tehnični opis

nastavljeni vrtilni moment	3 Nm
----------------------------	------

Maksimalni vrtilni moment	600 cNm
1 vrtljaj (360°) ustreza	50 cNm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3
Vpenjalo za vijačne nastavke	F 6,3
Območje vrtilnega momenta	300 - 600 cNm
Območje vrtilnega momenta	3 - 6 Nm
Povratne informacije	izklopilno
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Celotna dolžina L	150 mm
Masa	266 g
Standard	DIN EN ISO 6789
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Način priključka	Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Preklop odčitavanja	cNm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Kalibriranje	O6
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Oznaka proizvajalca	7400 pre-set, pistol handle
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

Storitve

020170 0,04-20

Kalibriranje in nastavitve Momentni izvijač brez skale
Maksimalni vrtilni moment 0,04-20 Nm

Pribor

Elektronska naprava za preverjanje momentnih
izvijačev TST Maksimalni vrtilni moment 10 Nm

654300 10