

**Polokrogle klešče, ravne, polirane, Celotna dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 713150 125    |
| GTIN                  | 4003773015932 |
| Razred artikla        | 73F           |

**Opis****Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni. Klešče črno atramentirane, glava polirana. Ročaji s prevleko iz umetne mase. Elastični precizni konici dopuščata zvijanje.

**Standard:****DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

|                    |   |
|--------------------|---|
| celotna dolžina    | 125 mm                                    |
| Dolžina čeljusti   | 27 mm                                     |
| Ročaj              | s prevleko iz umetne mase                 |
| Oblika čeljusti    | ovalne-koničaste, ravne                   |
| Standard           | DIN ISO 5745                              |
| Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) |
| Izvedba čeljusti   | znotraj narebrene                         |
| Material           | Kromvanadijevo jeklo                      |

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Površina      | črno atramentirane, glava polirana |
| Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče               |