

**Večnamenske škarje, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	769805 200
GTIN	4033119000049
Razred artikla	76F

Opis**Izvedba:**

Telo škarij iz jeklene pločevine, rezili iz posebnega jekla (**prevleka PTFE proti oprijemanju**), spodnja čeljust (nakovalo) iz lahke kovine. Lahen vlečni rez; ročaja s prevleko iz umetne mase z zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane.

Uporaba:

Za rezanje gume, usnja, umetne mase in lesenih profilov s presekom pribl. 15 mm.

Napotek:

Za nadomestna rezila glejte art. 769815 (seznam nadomestnih delov).

Tehnični opis

Dolžina rezil	42 mm
celotna dolžina	200 mm
Noži s prevleko PTFE proti oprijemanju	da
Vrsta izdelka	Škarje

Pribor

Nadomestni nož (nož, nastavek in vijak) Tip 200

769815 200