

Garant**Polokrogle klešče, ravne VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713310 200
GTIN	4045197501479
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerne tudi za klavirsko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:**DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Dolžina čeljusti	73 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, ravne
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)

Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče