

**Polokrogle klešče, zakrivljene, polirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713550 160
GTIN	4003773015994
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče črno atramentirane, glava polirana. Ročaji s prevleko iz umetne mase. Elastični precizni konici dopuščata zvijanje.

**Standard:****DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	160 mm
Dolžina čeljusti	50 mm
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°)
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju

Površina	črno atramentirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče