



Polokrogle klešče, ravne VDE-potopno izolirane, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	713335 200
GTIN	4003773016069
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerne tudi za klavirsko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase, **potopno izolirane**.

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Dolžina čeljusti	73 mm
Ročaj	potopno izolirane
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, ravne
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče