


**Polokrogle klešče, zakrivljene, polirane, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713550 200
GTIN	4003773022848
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.

Klešče črno atramentirane, glava polirana. Ročaji s prevleko iz umetne mase. Elastični precizni konici dopuščata zvijanje.

Standard:**DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Dolžina čeljusti	73 mm
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°)
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	črno atramentirane

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče