


Momentni izvijač s skalo, Maksimalni vrtilni moment: 300cNm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659949 300
GTIN	4580125347564
Razred artikla	66F

Opis
Izvedba:

Nastavljivi s pomočjo mikrometrске skale. Ročaj iz lahke kovine, profiliran.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Prikazovalnik	analogni
Ø	34 mm
Maksimalni vrtilni moment	300 cNm
Delitev skale, 1 črtica =	1 cNm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke	F 6,3
Območje vrtilnega momenta	40 - 300 cNm
Območje vrtilnega momenta	0,4 - 3 Nm
Povratne informacije	izklopilno

Podatkovni list

Način priključka	Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Preklop odčitavanja	cNm
Celotna dolžina L	157 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Merilni postopek	Vrtilni moment
Masa	214 g
Kalibriranje	O3
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/659949-300>