

Garnitura orodja za monterje, 59-delna s torbo za monterje



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680302
GTIN	2050001016430
Razred artikla	66H

Opis

Uporaba:

Vsebuje visoko kakovostno orodje za **vzdrževanje in popravila naprav, strojev, aparatov itd.**

Obseg dobave:

Lesen zložljiv meter **STABILA**®: 1 kos art. 466005 vel. 2

Žična ščetka: 1 kos art. 575000, vel. 3

Garnitura delavniških pil **DICK**, nasek 2, z ročajem, v rolo torbici: 1 kos art. 517200 vel. 200 (5-delna)

Univerzalna žaga **PUK**®: 1 kos art. 581220 vel. 150

GARANT Garnitura dvostranskih viličastih ključev 6 – 34 mm z držalom: 1 kos art. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) z 1 kosom art. 611500 vel. 12

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z držalom iz umetne mase: 1 kos art. 626072 vel. 8 (2–10 mm)

Garnitura ploščatih izvijačev **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 660910 vel. 5 (3,5–8 mm)

Ploščati kotni izvijač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 664800 vel. 6,5

1 preizkuševalnik napetosti **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 3,5

Izvijač za profil Phillips **PB Swiss Tools**: Po 1 kos art. 668100 vel. 1; 2

Kombinirane klešče **KNIPEX**®: 1 kos art. 701500 vel. 180

Klešče papiga **KNIPEX**®: 1 kos art. 705500 vel. 250

Mizarske klešče **KNIPEX**®: 1 kos art. 706610 vel. 210

Univerzalne grip klešče: 1 kos art. 708205 vel. 250

Polokrogle klešče **KNIPEX**® z rezilom: 1 kos art. 713150 vel. 160

Klešče za notranje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719805, vel. J2
 Klešče za zunanje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719905, vel. A2
 Stranske ščipalne klešče **KNIPEX®**: 1 kos art. 724900 vel. 160
 Ploščati sekač **RENNSTEIG**: 1 kos art. 740500 vel. 175
 Garnitura prebijačev in točkalo **RENNSTEIG**: 1 kos art. 745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)
 Ključavničarsko kladivo s hikorijevim ročajem: Po 1 kos art. 750110 vel. 300
 Kladivo iz umetne mase: 1 kos art. 754500 vel. 32
 Prebijač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 831700 vel. 110
 Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300 vel. 175
 Plastični oljni mazalniki: 1 kos, art. 083532 vel. 125
 Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK
 Pisalo za označevanje, modre barve: 1 kos art. 085154, vel. B
 Torba za monterje: 1 kos, art. 690200

Napotek:**Orodje ob dobavi ni nameščeno.****Tehnični opis**

Vrsta izdelka	Garnitura orodja
---------------	------------------

Pribor

Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 15 Barva za pisanje B	085154 B
Polokrogle klešče, ravne, polirane Celotna dolžina 160 mm	713150 160
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem „multicraft“ Velikost križne zareze 1	668100 1
Garnitura izvijačev, ploščatih, z močnim ročajem „multicraft“ Število izvijačev 5	660910 5
Kotni izvijač, ploščati Širina konice b 6,5 mm	664800 6,5
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300
Garnitura ključev za notranji 6-kotniknikljani Število izvijačev 8	626072 8
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem „multicraft“ Velikost križne zareze 2	668100 2

Klešče za varnostne obroče Tip J2	719805 J2
Ročna žična ščetkaravna jeklena žica 0,35 mm Število vrst z žico 3	575000 3
Klešče papiga, žlebaste, atramentirane Celotna dolžina 250 mm	704900 250
Garnitura prebijačevv držalu iz umetne mase Število orodij 6	745600 6
Usnjena torba za monterje s srednjo steno	690200
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 110 mm	831700 110
Klešče za varnostne obroče Tip A2	719905 A2
Ploščati sekač Celotna dolžina 175 mm	740500 175
Nož za kable, nepregiben	844300
Kombinirane klešče, polirane Celotna dolžina 180 mm	701500 180
Stranske ščipalne klešče, polirane Celotna dolžina 160 mm	724900 160
Izolirni trakovi Barva BLACK	083654 BLACK
Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 3,5 mm	665020 3,5
Garnitura večnamenskih pil, 5-delna v rolo-torbicinasek 2 Dolžina brez nasadila 200 mm	517200 200
Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor Ø glave kladiva 32 mm	754500 32
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število ključev 12	610610 12
Univerzalne grip klešče, čeljust s prizmo Celotna dolžina 250 mm	708205 250
Plastični oljni mazalnik z iztočno cevjo Prostornina 125 ml	083532 125
Mizarske klešče Celotna dolžina 210 mm	706610 210
Univerzalna žaga PUK z univerzalnim listom (310)s fiksnim ročajem	581220
Garnitura orodja za monterje, 59-delnabrez škatle	680305
Leseni zložljivi metri, rumeni Dolžina 2 m	466005 2