

## Garnitura standardnega orodja, 18-delna v tekstilni mapi za orodje



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680200
GTIN	2050001016416
Razred artikla	66H

### Opis

#### Uporaba:

Vsebuje vsa kakovostna orodja, potrebna za **manjša popravila v hiši in stanovanju**.

#### Obseg dobave:

Lesen zložljiv meter **STABILA**®: 1 kos art. 466005 vel. 2

Večnamenska ploščata pila **DICK** z ročajem: 1 kos art. 515000 vel. 200

Univerzalna žaga **PUK**®: 1 kos, art. 581240

Ploščati izvijač: Po 1 kos art. 660701 vel. 3,5; 5,5; 8

Preizkuševalnik napetosti do 250 V: Po 1 kos art. 665050 vel. 3

Izvijač za profil Phillips: 1 kos art. 668401 vel. 2

Kombinirane klešče **KNIPEX**®: 1 kos art. 701601 vel. 160

Wasserpumpenzange, ind. gehärt. Backen: 1 kos art. 706101 vel. 250

Mizarske klešče **KNIPEX**®: 1 kos art. 706610 vel. 180

Polokrogle klešče **KNIPEX**® z rezilom: 1 kos art. 713100 vel. 140

Ključavničarsko kladivo z hikorijevim ročajem: 1 kos art. 750125 vel. 300

Delovne škarje: 1 kos art. 769100 vel. 180

Viličasti ključ s polžem: 1 kos art. 814001 vel. 200

Šilo: 1 kos art. 831600 vel. 80

Univerzalni noži s segmentnimi rezili **Tajima**: 1 kos art. 845000

Lopatica: 1 kos art. 087650 vel. 40

Mape za orodje: 1 kos art. 692257 vel. 1

#### Napotek:

**Ob dobavi je orodje v mapi za orodje.**

## Tehnični opis

Število delov	18
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

## Pribor

Viličasti ključi s polžem Celotna dolžina 200 mm	814001 200
Univerzalni nožs 3 rezili, širina 18 mm	845000
Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 140 mm	713100 140
Ključavničarsko kladivo Masa brez ročaja 300 g	750125 300
Univerzalna žaga PUK z univerzalnim listom (310)Ergonomski ročaj	581240
Kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	701600 160
Pleskarska lopatica, lesen ročaj Širina 40 mm	087650 40
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 8 mm	660701 8
Škarje za papir in blago Celotna dolžina 180 mm	769100 180
Večnamenska ploščata pila z ročajem, specialni nasek Dolžina brez nasadila 200 mm	515000 200
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 2	668401 2
Viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja Celotna dolžina 200 mm	813960 200
Klešče papiga, prašno lakirane Celotna dolžina 250 mm	706101 250
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 3,5 mm	660701 3,5
Enopolni preizkuševalnik fazne napetosti Širina rezila 3 mm	665050 3
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 80 mm	831600 80
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 5,5 mm	660701 5,5

Mizarske klešče Celotna dolžina 180 mm	706610 180
Tekstilna mapa za orodje z vponko Tip 1	692257 1
Leseni zložljivi metri, rumeni Dolžina 2 m	466005 2