

Garnitura orodja za elektrikarje, 36-delna brez torbe



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680455
GTIN	2050001017703
Razred artikla	66H

Opis

Uporaba:

Vsebuje najpomembnejša kakovostna orodja za električne inštalacije.

Vsebina:

Lesen zložljiv meter **STABILA**®: 1 kos art. 466005 vel. 2

Vodna tehtnica iz lahke kovine **STABILA**®: 1 kos art. 467030 vel. 400

Univerzalna žaga **PUK**®: 1 kos, art. 581220

Ploščati izvijač **Wera**, VDE izoliran: po 1 kos art. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Preizkuševalnik napetosti do 250 V: 1 kos art. 665014 vel. 2,5

Ključ za velikostne vložke, v celoti izoliran po EN 60900 za napetost 1000 V: 1 kos art. 665800 vel. 2–63 A

Izvijač Wera za profil Phillips, VDE izoliran: po 1 kos art. 668600, vel. 1; 2

Kombinirane klešče **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 701700 vel. 160

Klešče papiga **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 705740 vel. 250

Polokroglice klešče **KNIPEX**®, VDE-izolirane, z rezilom: 1 kos art. 713300 vel. 160

Stranske ščipalne klešče **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 725300 vel. 160

Klešče za snemanje izolacije **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 728750 vel. 160

Nož za snemanje kabelskih plaščev **JOKARI**®: 1 kos art. 728010 vel. 8–28

Sekač za kamen, ploščat, **RENNSTEIG**: 1 kos art. 742500 vel. 250

Sekač za kamen, koničast, **RENNSTEIG**: 1 kos art. 742600 vel. 250

Sekač za kamen za elektrikarje, ploščat, **RENNSTEIG**: 1 kos art. 743000 vel. 250

Ključavničarsko kladivo **GARANT** s hikorijevim ročajem: 1 kos art. 750110 vel. 500

Macola z ročajem: 1 kos art. 751010 vel. 1

Garnitura svedrov za beton iz karbidne trdine **Milwaukee®**, v škatli iz umetne mase: 1 kos art. 786081 vel. 5 (Ø 4 – 10 mm)

Prebijač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 831700 vel. 110

Predvleka iz najlona **RUNPOTEC®**: 1 kos art. 814862 vel. 10

Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300

Lopatica: 1 kos art. 087650 vel. 50

Gumijasta posoda za mavec: 1 kos art. 087680 vel. 125

Vodni čopič: 1 kos art. 087005 vel. 20

Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK

LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 vel. BLACK

Napotek:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Število vključenih baterij	3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

Pribor

Vodna tehtnica iz lahke kovine Dolžina 400 mm	467030 400
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 500 g	750110 500
Klešče za snemanje izolacije, kromirane VDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	728750 160
Sekač za kamenkoničasti Celotna dolžina 250 mm	742600 250
LED-žepna svetilka z baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
Sekač za elektricarje Celotna dolžina 250 mm	743000 250
Izvijač z elektricarje za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zarez 1	668600 1
Pleskarska lopatica, lesen ročaj Širina 50 mm	087650 50
Posoda za mavec maksimalni Ø 125 mm	087680 125

Klešče papiga Alligator® ročaja VDE-izolirana Celotna dolžina 250 mm	705740 250
Kombinirane klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	701700 160
Izolirni trakovi Barva BLACK	083654 BLACK
Izvijač za elektrikarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 4 mm	663100 4
Stranske ščipalne klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	725300 160
Univerzalna žaga PUK z univerzalnim listom (310)s fiksnim ročajem	581220
Izvijač za elektrikarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 6,5 mm	663100 6,5
Nož za kable, nepregiben	844300
Izvijač za elektrikarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 8 mm	663100 8
Izvijač za elektrikarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 5,5 mm	663100 5,5
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 110 mm	831700 110
Industrijski okrogli čopič Ø 20 mm	087005 20
Sekač za kamenploščati Celotna dolžina 250 mm	742500 250
Polokrogle klešče, ravneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	713300 160
Nož za snemanje kablskih plaščev s kljukastim rezilom za Ø kabla 8-28 mm	728010 8-28
Izvijač z elektrikarje za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zareze 2	668600 2
Garnitura svedrov za beton iz karbidne trdine Število svedrov 8	786080 8
Ključ za velikostne vložke varovalk, s pretikom,v celoti izoliran	665800
Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 2,5 mm	665020 2,5
Predvleka iz najlona Dolžina traku 10 m	814862 10

Izvijač za elektrikaře, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 3,5 mm

663100 3,5

Leseni zložljivi metri, rumeni Dolžina 2 m

466005 2