



Množilnik vrtilnega momenta, v pločevinastem kovčku, maksimalna izhodna kapaciteta: 800Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659975 800
GTIN	4018754186785
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Mehanski množilniki vrtilnega momenta z ročnim upravljanjem za nadzorovano zatezanje vijakov. Množilnik in opora iz kakovostnega jekla. Z zaščito proti preobremenitvi za zaščito gonila. **Vhodni priključek** z notranjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev pogonskega orodja, npr. raglje, T-ročaja ali momentnega ključa. Smiselna je uporaba momentnega ključa, ker ta dopušča nadzor največjih dopustnih obremenitev naprav in obremenitve vijačne zveze pri zatezanju. **Izhodni priključek** z zunanjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev nasadnih ključev (zaradi velikih zateznih momentov priporočamo uporabo nasadnih ključev za strojne vijačnike).

Precizno planetno gonilo zagotavlja natančen prenos vrtilnega momenta z dolgoročno točnostjo $\pm 5\%$. Dobava v pločevinastem kovčku.

Prednosti:

Množilniki vrtilnega momenta omogočajo doseganje velikega vrtilnega momenta pri sorazmerno majhni ročici.

Tehnični opis

maksimalna vhodna kapaciteta	229 Nm
Prestava gonila	4:1
Število opornih priprav (reakcijske plošče)	1
Zunanji 4-kotnik	3/4 col

Masa	2 kg
maksimalna izhodna kapaciteta	800 Nm
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Zapora povratnega teka	ne
Prestava vrtilnega momenta/efektivno množenje moči	1:3,5
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
priporočen momentni ključ / območje zatezanja	250 Nm
Ø D	66 mm
Dolžina L	215 mm
Višina H	85 mm
Merilno orodje	(mehansko)
Točnost merjenja	5 %
Serija	MULTIPOWER MP300
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo