

Garnitura orodja za monterje, 107-delna s škatlo za orodje iz jeklene pločevine



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680350
GTIN	2050001016447
Razred artikla	66H

Opis

Uporaba:

Vsebuje visoko kakovostno orodje za **vzdrževanje in popravila naprav, strojev, aparatov itd.**

Obseg dobave:

Koničasto šestilo: 1 kos art. 457600 vel. 200

Zarisovalna igla, obojestranska: 1 kos art. 458400

Lesen zložljiv meter **STABILA**®: 1 kos art. 466005 vel. 2

Garnitura delavniških pil **DICK**, nasek 2, z ročajem, v rolo torbici: 1 kos art. 517200 vel. 200 (5-delna)

Ključavničarske pile v torbici iz umetne mase: 1 kos art. 518930 (6-delna)

Žična ščetka, 3-vrstna: 1 kos art. 575000, vel. 3

Ročna žaga z listom za kovino: 1 kos art. 580700 vel. 300

Mini žaga lokarica GARANT: 1 kos art. 581195

GARANT Dvostranski viličasti ključ 6 – 34 mm, z držalom: 1 kos art. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) z 1 kosom art. 611500 vel. 12

Dvostranski obročni ključ **GARANT** 6–22 mm: 1 kos art. 615610 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik v držalu iz umetne mase: 1 kos art. 626072 vel. 9 (1,5–10 mm)

Kotni izvijač za Torx®: 1 kos art. 624857 vel. 8 (TX6–TX25)

Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski: 1 kos art. 637718 vel. 6 (16-delno)

Garnitura ploščatih izvijačev **GARANT**: 1 kos art. 660036 vel. 5 (3,5–8 mm)

Ploščati izvijač **PB Swiss Tools**, kratki: 1 kos art. 664100 vel. 6,5

Ploščati kotni izvijač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 664800 vel. 6,5
 Preizkuševalnik napetosti **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 3,5
 Izvijač za Phillips **GARANT**: Po 1 kos art. 667702 vel. 1; 2
 Kombinirane klešče: 1 kos art. 703000 vel. 180
 Klešče papiga: 1 kos art. 706151 vel. 250
 Mizarske klešče **KNIPEX®**: 1 kos art. 706610 vel. 210
 Univerzalne grip klešče: 1 kos art. 708205 vel. 250
 Polokrogle klešče z rezilom: 1 kos art. 713200 vel. 160
 Klešče za notranje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719805, vel. J2
 Klešče za zunanje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719905, vel. A2
 Stranske ščipalne klešče: 1 kos art. 725250 vel. 160
 Ploščati sekač **RENNSTEIG**: 1 kos art. 740500 vel. 175
 Križni sekač **RENNSTEIG**: 1 kos art. 740600 vel. 150
 Garnitura prebijačev in točkalo **RENNSTEIG**: 1 kos art. 745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)
 Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem: Po 1 kos art. 750450 vel. 300; 500
 Kladivo iz umetne mase: 1 kos art. 754500 vel. 32
 Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos, art. 766042 vel. 260
 Škarje za električarje: 1 kos art. 769005 vel. 130
 Prebijač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 831700 vel. 110
 Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300 vel. 175
 Plastični oljni mazalniki: 1 kos, art. 083532 vel. 125
 LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 vel. BLACK
 Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK
 Pisalo za označevanje, modre barve: 1 kos art. 085154, vel. B
 Kasete za orodje iz jeklene pločevine: 1 kos art. 693455 vel. 5/530

Napotek:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Število vključenih baterij	3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

Pribor

Garnitura večnamenskih pil, 5-delna v rolo-torbicinasek 2 Dolžina brez nasadila 200 mm	517200 200
---	------------

Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 3,5 mm	665020 3,5
Izolirni trakovi Barva BLACK	083654 BLACK
Koničasto šestilo Dolžina L 200 mm	457600 200
Garnitura izvijačev, ploščatih, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Število izvijačev 5	660031 5
Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v torbici iz umetne mase	518930
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število ključev 12	610610 12
Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji Celotna dolžina 260 mm	766042 260
Klešče za varnostne obroče Tip A2	719905 A2
Kotna zarisovalna igla	458400
Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 15 Barva za pisanje B	085154 B
Mala žaga lokarica Ergonomičen ročaj	581195
Ploščati sekač Celotna dolžina 175 mm	740500 175
Lok ročne žage za kovino 317z bimetalnim listom, 24 zob	580700
Nož za kable, nepregiben	844300
Križni sekač Celotna dolžina 150 mm	740600 150
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem Masa brez ročaja 500 g	750450 500
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1	667690 1
Garnitura ključev Torx® fosfatirani Število izvijačev 11	624870 11
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem Masa brez ročaja 300 g	750450 300
Garnitura ključev za notranji 6-kotniknikljani Število izvijačev 9	626072 9
Ročna žična ščetkaravna jeklena žica 0,35 mm Število vrst z žico 3	575000 3
Pločevinasta kasetna za orodje Extra Tip 5/530	693455 5/530
Plastični oljni mazalnik z iztočno cevjo Prostornina 125 ml	083532 125

Klešče za varnostne obroče Tip J2	719805 J2
Kotni izvijač, ploščati Širina konice b 6,5 mm	664800 6,5
Škarje za električarje, nikljanez rezilom za žico Celotna dolžina 130 mm	769005 130
Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik16-delna Tip 6	637718 6
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 6,5 mm	664100 6,5
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle Celotna dolžina 180 mm	703000 180
LED-žepna svetilka z baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
Mizarske klešče Celotna dolžina 210 mm	706610 210
Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor Ø glave kladiva 32 mm	754500 32
Univerzalne grip klešče, čeljust s prizmo Celotna dolžina 250 mm	708205 250
Polokrogle klešče, ravne, svetle Celotna dolžina 160 mm	713200 160
Garnitura prebijačev v držalu iz umetne mase Število orodij 6	745600 6
Stranske ščipalne klešče, svetle Celotna dolžina 160 mm	725250 160
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 110 mm	831700 110
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667690 2
Klešče papiga, s prevleko iz umetne mase Celotna dolžina 250 mm	706151 250
Garnitura orodja za monterje, 107-delna brez škatle	680355
Leseni zložljivi metri, rumeni Dolžina 2 m	466005 2