

Garnitura orodja za mehanike, 94-delna s torbo za monterje



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680252
GTIN	2050001016478
Razred artikla	66H

Opis

Uporaba:

Z najpomembnejšim kakovostnim orodjem za mehanike, izbranim po izkušnjah iz prakse.

Obseg dobave:

Pomično merilo **GARANT**: 1 kos art. 410100 vel. 150

Tračni meter **GARANT**: 1 kos art. 462210 vel. 2

Trikotna pila H2 z ročajem **DICK**: 1 kos art. 511200 vel. 200

Polokrogla pila H2 z ročajem **DICK**: 1 kos art. 513200 vel. 200

Okrogla pila H2 z ročajem **DICK**: 1 kos art. 514200 vel. 200

Ključavničarske pile v torbici iz umetne mase: 1 kos art. 518930 (6-delna)

Ščetka za pile: 1 kos art. 576000 vel. 115 × 40

Univerzalna žaga **PUK**®: 1 kos art. 581220 vel. 150

Dvostranski viličasti ključ 6–22 mm, z držalom: 1 kos art. 610960 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm) z 1 kosom art. 611500 vel. 8

Garnitura ključev Torx®: 1 kos art. 624857 vel. 8 (TX6–TX25)

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z držalom iz umetne mase: 1 kos art. 626072 vel. 9 (1,5–10 mm)

Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski: 1 kos art. 630368 (29-delno)

Ploščati izvijač: 1 kos art. 660711 vel. 5 (3,5–8 mm)

Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 668401 vel. 1; 2

Kombinirane klešče **KNIPEX**®: 1 kos art. 701500 vel. 160

Klešče papiga: 1 kos art. 706151 vel. 250

Polokrogla klešče **KNIPEX**® z rezilom: 1 kos art. 713150 vel. 160

Pinceta, koničasta: 1 kos, art. 727520 vel. N

Stranske ščipalne klešče **KNIPEX**®: 1 kos art. 724900 vel. 160

Ploščati sekač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 741000 vel. 150
 Garnitura izbijačev z vodilno tulko **RENNSTEIG**: 1 kos art. 747200 vel. 6 (2–8 mm)
 Točkalo **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 749200 vel. 90
 Ključavničarsko kladivo **GARANT** s hikorijevim ročajem: Po 1 kos art. 750110 vel. 100; 300
 Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos, art. 766042 vel. 260
 Šilo **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 831600 vel. 80
 Strgalo za finomehanike **NOGA**: 1 kos art. 836400 vel. 120
 Plastični oljni mazalniki: 1 kos art. 083529 vel. 80
 Kombinirane škarje: 1 kos art. 763100 vel. 140

Napotek:**Orodje ob dobavi ni nameščeno.****Tehnični opis**

Vrsta izdelka	Garnitura orodja
---------------	------------------

Pribor

Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 1	668401 1
Ploščati sekač za mehanike, posebna kakovost Celotna dolžina 150 mm	741000 150
Polokrogla pila Dolžina brez nasadila 200 mm	513200 200
Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v torbici iz umetne mase	518930
Mali oljni mazalnik Prostornina 80 ml	083529 80
Kombinirane škarjeravne Celotna dolžina 140 mm	763100 140
Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji Celotna dolžina 260 mm	766042 260
Pinceta, koničasta, 125 mm, oblika AA Material N	727520 N
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 80 mm	831600 80
Precizno strgalo z zamenljivim rezilomorodno jeklo	836400
Garnitura ključev Torx® fosfatirani Število izvijačev 11	624870 11
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2 m	462210 2

Univerzalna žaga PUK z univerzalnim listom (310)s fiksnim ročajem	581220
Garnitura ključev za notranji 6-kotniknikljani Število izvijačev 9	626072 9
Polokrogle klešče, ravne, polirane Celotna dolžina 160 mm	713150 160
Trikotna pila Dolžina brez nasadila 200 mm	511200 200
Točkalo za mehanike Celotna dolžina 90 mm	749200 90
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 2	668401 2
Garnitura izbijačev, v držalu iz umetne mase, običajna kakovost Število izbijačev 6	747200 6
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 100 g	750110 100
Okrogla pila Dolžina brez nasadila 200 mm	514200 200
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150
Garnitura izvijačev, ploščatih, z močnim ročajem Število izvijačev 5	660711 5
Torba za monterje z obojestranskim odpiranjem, s srednjo steno	691450
Stranske ščipalne klešče, polirane Celotna dolžina 160 mm	724900 160
Kombinirane klešče, polirane Celotna dolžina 160 mm	701500 160
Klešče papiga, s prevleko iz umetne mase Celotna dolžina 250 mm	706151 250
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število ključev 8	610960 8
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik29-delna Tip 6	630368 6
Garnitura orodja za mehanike, 94-delnabrez torbe	680255