

Garnitura orodja za monterje, 107-delna s kovčkom za orodje X-ABS



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680352
GTIN	2050001016454
Razred artikla	66H

Opis

Uporaba:

Vsebuje visoko kakovostno orodje za **vzdrževanje in popravila naprav, strojev, aparatov itd.**

Obseg dobave:

Koničasto šestilo: 1 kos art. 457600 vel. 200

Zarisovalna igla, obojestranska: 1 kos art. 458400

Lesen zložljiv meter **STABILA**®: 1 kos art. 466005 vel. 2

Garnitura delavniških pil **DICK**, nasek 2, z ročajem, v rolo torbici: 1 kos art. 517200 vel. 200 (5-delna)

Ključavničarske pile v torbici iz umetne mase: 1 kos art. 518930 (6-delna)

Žična ščetka, 3-vrstna: 1 kos art. 575000, vel. 3

Ročna žaga z listom za kovino: 1 kos art. 580700 vel. 300

Mini žaga lokarica GARANT: 1 kos art. 581195

GARANT Dvostranski viličasti ključ 6 – 34 mm, z držalom: 1 kos art. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) z 1 kosom art. 611500 vel. 12

Dvostranski obročni ključ **GARANT** 6 – 22 mm: 1 kos art. 615610 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik v držalu iz umetne mase: 1 kos art. 626072 vel. 9 (1,5–10 mm)

Kotni izvijač za Torx®: 1 kos art. 624857 vel. 8 (TX6–TX25)

Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski: 1 kos art. 637718 vel. 6 (16-delno)

Garnitura ploščatih izvijačev **GARANT**: 1 kos art. 660036 vel. 5 (3,5–8 mm)

Ploščati izvijač **PB Swiss Tools**, kratki: 1 kos art. 664100 vel. 6,5

Ploščati kotni izvijač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 664800 vel. 6,5

Preizkuševalnik napetosti **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 3,5
 Izvijač za Phillips **GARANT**: Po 1 kos art. 667702 vel. 1; 2
 Kombinirane kleščice: 1 kos art. 703000 vel. 180
 Kleščice papiga: 1 kos art. 706151 vel. 250
 Mizarske kleščice **KNIPEX®**: 1 kos art. 706610 vel. 210
 Univerzalne grip kleščice: 1 kos art. 708205 vel. 250
 Polokroglice kleščice z rezilom: 1 kos art. 713200 vel. 160
 Kleščice za notranje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719805, vel. J2
 Kleščice za zunanje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719905, vel. A2
 Stranske ščipalne kleščice: 1 kos art. 725250 vel. 160
 Ploščati sekač **RENNSTEIG**: 1 kos art. 740500 vel. 175
 Križni sekač **RENNSTEIG**: 1 kos art. 740600 vel. 150
 Garnitura prebijačev in točkalo **RENNSTEIG**: 1 kos art. 745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)
 Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem: Po 1 kos art. 750450 vel. 300; 500
 Kladivo iz umetne mase: 1 kos art. 754500 vel. 32
 Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos, art. 766042 vel. 260
 Škarje za elektricarje: 1 kos art. 769005 vel. 130
 Prebijač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 831700 vel. 110
 Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300 vel. 175
 Plastični oljni mazalniki: 1 kos, art. 083532 vel. 125
 LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 vel. BLACK
 Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK
 Pisalo za označevanje, modre barve: 1 kos art. 085154, vel. B
 Kovček za orodje **PARAT®** X-ABS: 1 kos, art. 692671

Napotek:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

Pribor

Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število ključev 12	610610 12
Kleščice za varnostne obroče Tip J2	719805 J2

Mizarske klešče Celotna dolžina 210 mm	706610 210
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 110 mm	831700 110
Garnitura prebijačevv držalu iz umetne mase Število orodij 6	745600 6
Klešče papiga, s prevleko iz umetne mase Celotna dolžina 250 mm	706151 250
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667690 2
Ploščati sekač Celotna dolžina 175 mm	740500 175
Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik16-delna Tip 6	637718 6
Mala žaga lokaricaErgonomičen ročaj	581195
Garnitura izvijačev, ploščatih, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Število izvijačev 5	660031 5
Koničasto šestilo Dolžina L 200 mm	457600 200
Škarje za električarje, nikljanez rezilom za žico Celotna dolžina 130 mm	769005 130
Kotni izvijač, ploščati Širina konice b 6,5 mm	664800 6,5
Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji Celotna dolžina 260 mm	766042 260
Garnitura večnamenskih pil, 5-delna v rolo-torbicinasek 2 Dolžina brez nasadila 200 mm	517200 200
Kotna zarisovalna igla	458400
Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna,v torbici iz umetne mase	518930
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1	667690 1
Lok ročne žage za kovino 317z bimetalnim listom, 24 zob	580700
Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 3,5 mm	665020 3,5
LED-žepna svetilkaz baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
Polokrogle klešče, ravne, svetle Celotna dolžina 160 mm	713200 160
Garnitura ključev Torx®fosfatirani Število izvijačev 11	624870 11

Izolirni trakovi Barva BLACK	083654 BLACK
Plastični oljni mazalnik z iztočno cevjo Prostornina 125 ml	083532 125
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle Celotna dolžina 180 mm	703000 180
Nož za kable, nepregiben	844300
Garnitura ključev za notranji 6-kotniknikljani Število izvijačev 9	626072 9
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 6,5 mm	664100 6,5
Univerzalne grip klešče, čeljust s prizmo Celotna dolžina 250 mm	708205 250
Klešče za varnostne obroče Tip A2	719905 A2
Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor Ø glave kladiva 32 mm	754500 32
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem Masa brez ročaja 300 g	750450 300
Ročna žična ščetkaravna jeklena žica 0,35 mm Število vrst z žico 3	575000 3
Stranske ščipalne klešče, svetle Celotna dolžina 160 mm	725250 160
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem Masa brez ročaja 500 g	750450 500
Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 15 Barva za pisanje B	085154 B
Križni sekač Celotna dolžina 150 mm	740600 150
Kovček za serviserje iz X-ABS, posebej visok, z vložkom za dno, 2 tablama za orodje inTSA-ključavnicami Tip 1	692671 1
Garnitura orodja za monterje, 107-delnabrez škatle	680355
Leseni zložljivi metri, rumeni Dolžina 2 m	466005 2