

## Garnitura orodja za monterje, 107-delna brez škatle



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680355
GTIN	2050001016799
Razred artikla	66H

### Opis

#### Uporaba:

Vsebuje visoko kakovostno orodje za **vzdrževanje in popravila naprav, strojev, aparatov itd.**

#### Obseg dobave:

Koničasto šestilo: 1 kos art. 457600 vel. 200

Zarisovalna igla, obojestranska: 1 kos art. 458400

Lesen zložljiv meter **STABILA**®: 1 kos art. 466005 vel. 2

Garnitura delavniških pil **DICK**, nasek 2, z ročajem, v rolo torbici: 1 kos art. 517200 vel. 200 (5-delna)

Ključavničarske pile v torbici iz umetne mase: 1 kos art. 518930 (6-delna)

Žična ščetka, 3-vrstna: 1 kos art. 575000, vel. 3

Ročna žaga z listom za kovino: 1 kos art. 580700 vel. 300

**Mini žaga lokarica GARANT**: 1 kos art. 581195

**GARANT** Dvostranski viličasti ključ 6 – 34 mm, z držalom: 1 kos art. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) z 1 kosom art. 611500 vel. 12

Dvostranski obročni ključ **GARANT** 6–22 mm: 1 kos art. 615610 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik v držalu iz umetne mase: 1 kos art. 626072 vel. 9 (1,5–10 mm)

Kotni izvijač za Torx®: 1 kos art. 624857 vel. 8 (TX6–TX25)

Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski: 1 kos art. 637718 vel. 6 (16-delno)

Garnitura ploščatih izvijačev **GARANT**: 1 kos art. 660036 vel. 5 (3,5–8 mm)

Ploščati izvijač **PB Swiss Tools**, kratki: 1 kos art. 664100 vel. 6,5

Ploščati kotni izvijač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 664800 vel. 6,5

1 preizkuševalnik napetosti **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 3,5

Izvijač za Phillips **GARANT**: Po 1 kos art. 667702 vel. 1; 2  
 Kombinirane klešče: 1 kos art. 703000 vel. 180  
 Klešče papiga: 1 kos art. 706151 vel. 250  
 Mizarske klešče **KNIPEX®**: 1 kos art. 706610 vel. 210  
 Univerzalne grip klešče: 1 kos art. 708205 vel. 250  
 Polokrogle klešče z rezilom: 1 kos art. 713200 vel. 160  
 Klešče za notranje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719805, vel. J2  
 Klešče za zunanje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719905, vel. A2  
 Stranske ščipalne klešče: 1 kos art. 725250 vel. 160  
 Ploščati sekač **RENNSTEIG**: 1 kos art. 740500 vel. 175  
 Križni sekač **RENNSTEIG**: 1 kos art. 740600 vel. 150  
 Garnitura prebijačev in točkalo **RENNSTEIG**: 1 kos art. 745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)  
 Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem: Po 1 kos art. 750450 vel. 300; 500  
 Kladivo iz umetne mase: 1 kos art. 754500 vel. 32  
 Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos, art. 766042 vel. 260  
 Škarje za električarje: 1 kos art. 769005 vel. 130  
 Prebijač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 831700 vel. 110  
 Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300 vel. 175  
 Plastični oljni mazalniki: 1 kos, art. 083532 vel. 125  
 LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 vel. BLACK  
 Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK  
 Pisalo za označevanje, modre barve: 1 kos art. 085154, vel. B

#### Napotek:

**Orodje ob dobavi ni nameščeno.**

## Tehnični opis

Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

## Pribor

Ročna žična ščetkaravna jeklena žica 0,35 mm Število vrst z žico 3	575000 3
Nož za kable, nepregiben	844300
Koničasto šestilo Dolžina L 200 mm	457600 200

Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1	667690 1
Mala žaga lokarica Ergonomičen ročaj	581195
Kotni izvijač, ploščati Širina konice b 6,5 mm	664800 6,5
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem Masa brez ročaja 500 g	750450 500
Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v torbici iz umetne mase	518930
Klešče za varnostne obroče Tip A2	719905 A2
Mizarske klešče Celotna dolžina 210 mm	706610 210
Klešče papiga, s prevleko iz umetne mase Celotna dolžina 250 mm	706151 250
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667690 2
Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 15 Barva za pisanje B	085154 B
Klešče za varnostne obroče Tip J2	719805 J2
Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 16-delna Tip 6	637718 6
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik ključani Število izvijačev 9	626072 9
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število ključev 12	610610 12
Plastični oljni mazalnik z iztočno cevjo Prostornina 125 ml	083532 125
Lok ročne žage za kovino 317z bimetalnim listom, 24 zob	580700
Ploščati sekač Celotna dolžina 175 mm	740500 175
Garnitura prebijačev v držalu iz umetne mase Število orodij 6	745600 6
Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 3,5 mm	665020 3,5
Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor Ø glave kladiva 32 mm	754500 32
Garnitura večnamenskih pil, 5-delna v rolo-torbicini sek 2 Dolžina brez nasadila 200 mm	517200 200

Križni sekač Celotna dolžina 150 mm	740600 150
Garnitura ključev Torx®fosfatirani Število izvijačev 11	624870 11
Škarje za električarje, nikljanez rezilom za žico Celotna dolžina 130 mm	769005 130
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem Masa brez ročaja 300 g	750450 300
Polokrogle klešče, ravne, svetle Celotna dolžina 160 mm	713200 160
Univerzalne grip klešče, čeljust s prizmo Celotna dolžina 250 mm	708205 250
LED-žepna svetilkaz baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
Izolirni trakovi Barva BLACK	083654 BLACK
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 6,5 mm	664100 6,5
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle Celotna dolžina 180 mm	703000 180
Garnitura izvijačev, ploščatih, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Število izvijačev 5	660031 5
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 110 mm	831700 110
Kotna zarisovalna igla	458400
Stranske ščipalne klešče, svetle Celotna dolžina 160 mm	725250 160
Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji Celotna dolžina 260 mm	766042 260
Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti Število ključev 8	615500 8
Vpenjalo iz umetne mase za število ključev 12	611500 12
Leseni zložljivi metri, rumeni Dolžina 2 m	466005 2