

## Garnitura orodja za mehanike, 94-delna brez torbe



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680255
GTIN	2050001016812
Razred artikla	66H

### Opis

#### Uporaba:

Z najpomembnejšim kakovostnim orodjem za mehanike, izbranim po izkušnjah iz prakse.

#### Obseg dobave:

Pomično merilo **GARANT**: 1 kos art. 410100 vel. 150

Tračni meter **GARANT**: 1 kos art. 462210 vel. 2

Trikotna pila H2 z ročajem **DICK**: 1 kos art. 511200 vel. 200

Polokrogla pila H2 z ročajem **DICK**: 1 kos art. 513200 vel. 200

Okrogla pila H2 z ročajem **DICK**: 1 kos art. 514200 vel. 200

Ključavničarske pile v torbici iz umetne mase: 1 kos art. 518930 (6-delna)

Ščetka za pile: 1 kos art. 576000 vel. 115 × 40

Univerzalna žaga **PUK**®: 1 kos art. 581220 vel. 150

Dvostranski viličasti ključ 6–22 mm, z držalom: 1 kos art. 610960 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm) z 1 kosom art. 611500 vel. 8

Garnitura ključev Torx®: 1 kos art. 624857 vel. 8 (TX6–TX25)

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z držalom iz umetne mase: 1 kos art. 626072 vel. 9 (1,5–10 mm)

Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski: 1 kos art. 630368 (29-delno)

Ploščati izvijač: 1 kos art. 660711 vel. 5 (3,5–8 mm)

Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 668401 vel. 1; 2

Kombinirane klešče **KNIPEX**®: 1 kos art. 701500 vel. 160

Klešče papiga: 1 kos art. 706151 vel. 250

Polokrogle klešče **KNIPEX**® z rezilom: 1 kos art. 713150 vel. 160  
 Pinceta, koničasta: 1 kos, art. 727520 vel. N  
 Stranske ščipalne klešče **KNIPEX**®: 1 kos art. 724900 vel. 160  
 Ploščati sekač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 741000 vel. 150  
 Garnitura izbijačev z vodilno tulko **RENNSTEIG**: 1 kos art. 747200 vel. 6 (2–8 mm)  
 Točkalo **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 749200 vel. 90  
 Ključavničarsko kladivo **GARANT** s hikorijevim ročajem: Po 1 kos art. 750110 vel. 100; 300  
 Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos, art. 766042 vel. 260  
 Šilo **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 831600 vel. 80  
 Strgalo za finomehanike **NOGA**: 1 kos art. 836400 vel. 120  
 Plastični oljni mazalniki: 1 kos art. 083529 vel. 80  
 Kombinirane škarje: 1 kos art. 763100 vel. 140

**Napotek:****Orodje ob dobavi ni nameščeno.****Tehnični opis**

Vrsta izdelka	Garnitura orodja
---------------	------------------

**Pribor**

Univerzalna žaga PUK z univerzalnim listom (310)s fiksnim ročajem	581220
Polokrogle klešče, ravne, polirane Celotna dolžina 160 mm	713150 160
Kombinirane klešče, polirane Celotna dolžina 160 mm	701500 160
Torba za monterje z obojestranskim odpiranjem, s srednjo steno	691450
Mali oljni mazalnik Prostornina 80 ml	083529 80
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300
Kombinirane škarjeravne Celotna dolžina 140 mm	763100 140
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 100 g	750110 100
Pinceta, koničasta, 125 mm, oblika AA Material N	727520 N

Garnitura izvijačev, ploščatih, z močnim ročajem Število izvijačev 5	660711 5
Okrogla pila Dolžina brez nasadila 200 mm	514200 200
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150
Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v torbici iz umetne mase	518930
Polokrogla pila Dolžina brez nasadila 200 mm	513200 200
Garnitura ključev Torx® fosfatirani Število izvijačev 11	624870 11
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 29-delna Tip 6	630368 6
Precizno strgalo z zamenljivim rezilomorodno jeklo	836400
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2 m	462210 2
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik ključani Število izvijačev 9	626072 9
Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji Celotna dolžina 260 mm	766042 260
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število ključev 8	610960 8
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 2	668401 2
Točkalo za mehanike Celotna dolžina 90 mm	749200 90
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zareze 1	668401 1
Ploščati sekač za mehanike, posebna kakovost Celotna dolžina 150 mm	741000 150
Trikotna pila Dolžina brez nasadila 200 mm	511200 200
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 80 mm	831600 80
Klešče papiga, s prevleko iz umetne mase Celotna dolžina 250 mm	706151 250
Stranske ščipalne klešče, polirane Celotna dolžina 160 mm	724900 160
Garnitura izbijačev, v držalu iz umetne mase, običajna kakovost Število izbijačev 6	747200 6
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 100 mm	519400 100
Vpenjalo iz umetne mase za število ključev 8	611500 8

Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji  
Celotna dolžina 260 mm

---

766000 260