

Garnitura orodja za elektrikarje, 82-delna brez torbe



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680505
GTIN	2050001017710
Razred artikla	66H

Opis

Uporaba:

Vsebuje najpomembnejša kakovostna orodja za električne inštalacije.

Vsebina:

Garnitura spiralnih svedrov HSS, v kaseti: 1 kos art. 115000 vel. 1–10

Lesen zložljiv meter **STABILA**®: 1 kos art. 466005 vel. 2

Označevalna vrstica z barvo v prahu: po 1 kos art. 467590 vel. 1; art. 467595 vel. R

Vodna tehtnica iz lahke kovine **STABILA**®: 1 kos art. 467030 vel. 400

Ploščata pila **DICK**, nasek 1, z ročajem: 1 kos art. 510100 vel. 150

Polokrogla pila **DICK**, nasek 2, z ročajem: 1 kos art. 513200 vel. 150

Okrogla pila **DICK**, nasek 2, z ročajem: 1 kos art. 514200 vel. 150

Žična ščetka: 1 kos art. 575000, vel. 3

Univerzalna žaga **PUK**®: 1 kos, art. 581220

Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski: 1 kos art. 630168 vel. 6
(17-delna)

Ploščati izvijač **Wera**, VDE izoliran: po 1 kos art. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

1 preizkuševalnik napetosti **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 2,5

Analogni preizkuševalnik napetosti **BENNING**: 1 kos art. 473105, vel. analogni

Torbica priložena: 1 kos art. 473336 vel. B

Ključ za velikostne vložke, v celoti izoliran po EN 60900 za napetost 1000 V: 1 kos art. 665800 vel. 2–63 A

Izvijač **Wera** za profil Phillips, VDE izoliran: po 1 kos art. 668600, vel. 1; 2

Kombinirane klešče **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 701700 vel. 160

Klešče papiga **KNIPEX**[®], VDE-izolirane: 1 kos art. 705740 vel. 250
 Polokrogle klešče z rezilom, VDE izolirane: 1 kos art. 713300 vel. 160
 Stranske ščipalne klešče **KNIPEX**[®], VDE-izolirane: 1 kos art. 725300 vel. 160
 Klešče za snemanje izolacije, VDE izolirane: 1 kos art. 728750 vel. 160
 Nož za snemanje kablskih plaščev **JOKARI**[®]: 1 kos art. 728010 vel. 8–28
 Sekač za kamen, ploščat, **RENNSTEIG**: 1 kos art. 742500 vel. 250
 Sekač za kamen, koničast, **RENNSTEIG**: 1 kos art. 742600 vel. 250
 Sekač za kamen za električarje, ploščat, **RENNSTEIG**: 1 kos art. 743000 vel. 250
 Ključavničarsko kladivo **GARANT** s hikorijevim ročajem: 1 kos art. 750110 vel. 500
 Macola z ročajem: 1 kos art. 751055 vel. 1
 Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos art. 766000 vel. 260
 Telefonske škarje: 1 kos art. 769005 vel. 130
 Sveder za kamen iz karbidne trdine **Milwaukee**[®], v škatli iz umetne mase: 1 kos art. 786081 vel. 5 (Ø 4 – 10 mm)
 Mizarska dleta: 1 kos art. 794800 vel. 16
 Predvleka iz najlona **RUNPOTEC**[®]: 1 kos art. 814862 vel. 10
 Šilo: 1 kos art. 831700 vel. 110
 Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300
 Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK
 LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 vel. BLACK
 Lopatica: 1 kos art. 087650 vel. 50
 Gumijasta posoda za mavec: 1 kos art. 087680 vel. 125
 Vodni čopič: 1 kos art. 087005 vel. 20
Napotek:
Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Število vključenih baterij	3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

Pribor

Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 3,5 mm	663100 3,5
Ploščata pila Dolžina brez nasadila 150 mm	510100 150

LED-žepna svetilka z baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 6,5 mm	663100 6,5
Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji Celotna dolžina 260 mm	766000 260
Okrogla pila Dolžina brez nasadila 150 mm	514200 150
Izvijač z električarje za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zareze 1	668600 1
Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 8 mm	663100 8
Kombinirane klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	701700 160
Dleto z lesenim ročajem Širina rezila 16 mm	794800 16
Polokrogle klešče, ravneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	713300 160
Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 5,5 mm	663100 5,5
Označevalna naprava z vrvico dolžine 30 m Prestava uvleka (x-krat) 1	467590 1
Ključ za velikostne vložke varovalk, s pretikom, v celoti izoliran	665800
Stranske ščipalne klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	725300 160
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 17-delna Tip 6	630168 6
Sekač za kamenploščati Celotna dolžina 250 mm	742500 250
Predvleka iz najlona Dolžina traku 10 m	814862 10
Pleskarska lopatica, lesen ročaj Širina 50 mm	087650 50
Posoda za mavec maksimalni Ø 125 mm	087680 125
Sekač za kamenkoničasti Celotna dolžina 250 mm	742600 250
Škarje za električarje, nikljanez rezilom za žico Celotna dolžina 130 mm	769005 130
Industrijski okrogli čopič Ø 20 mm	087005 20

Izvijač za elektrikarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 4 mm	663100 4
Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 2,5 mm	665020 2,5
Nož za snemanje kabelskih plaščev s kljukastim rezilom za Ø kabla 8-28 mm	728010 8-28
Nož za kable, nepregiben	844300
Polokrogla pila Dolžina brez nasadila 150 mm	513200 150
Univerzalna žaga PUK z univerzalnim listom (310)s fiksnim ročajem	581220
Barvni prašek za označevalno vrvico 250 g Tip R	467595 R
preizkuševalnika napetosti DUSPOL® Tip naprave ANALOG	473105 ANALOG
Klešče papiga Alligator® ročaja VDE-izolirana Celotna dolžina 250 mm	705740 250
Klešče za snemanje izolacije, kromirane VDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	728750 160
Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000 v kaseti Tip 1-10	115000 1-10
Izolirni trakovi Barva BLACK	083654 BLACK
Nosilna torbica Duspol Tip B	473336 B
Ročna žična ščetkaravna jeklena žica 0,35 mm Število vrst z žico 3	575000 3
Sekač za elektrikarje Celotna dolžina 250 mm	743000 250
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 110 mm	831700 110
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 500 g	750110 500
Izvijač z elektrikarje za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zareze 2	668600 2
Vodna tehtnica iz lahke kovine Dolžina 400 mm	467030 400
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 100 mm	519400 100
Leseni zložljivi metri, rumeni Dolžina 2 m	466005 2