



Momentni izvijač s skalo, Maksimalni vrtilni moment: 600cNm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	659945 600
GTIN	4045197514028
Razred artikla	62E

Opis

Izvedba:

Priročen ročaj za neproblematičen prenos nastavljenih zateznih momentov. Dobro čitljiva, pred umazanijo zaščitena mikrometerska skala. Utrditev na koncu ročaja proti neželenemu spreminjanju nastavitvev. Zamenljivo steblo za 1/4-colske vijačne nastavke je v obsegu dobave.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje glede na v naprej nastavljeni zatezni moment.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napotek:

Vsi zamenljivi nastavki Wiha (art. 659940 – 659946) se lahko uporabijo tudi z momentnim izvijačem Holey art. 659945.

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Prikazovalnik	analogni
Delitev skale, 1 črtica =	20 cNm
Maksimalni vrtilni moment	600 cNm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3

Območje vrtilnega momenta	120 - 600 cNm
Območje vrtilnega momenta	1,2 - 6 Nm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Princip proženja	Mehanska drsna sklopka
Način priključka	Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Masa	300 g
Preklop odčitavanja	cNm
Preklop odčitavanja	Nm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Povratne informacije	izklopilno
Celotna dolžina L	153 mm
Kalibriranje	O1
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

Storitve

Kalibriranje Momentni izvijač Maksimalni vrtilni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Pribor

Zamenljivo steblo, 1/4-colsko

659947

659940 0

Zamenljivo steblo Torqueza profil Phillips Velikost križne zarez 0

Zamenljivo steblo TorquePozidriv Velikost križne zarez 0

659941 0

Zamenljivo steblo TorquePozidriv Velikost križne zarez 1

659941 1

Zamenljivo steblo Torqueza profil Phillips Velikost križne zarez 1

659940 1