

Garnitura VDE izoliranega orodja, 29-delna v mapi za orodje



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680540
GTIN	2050001017611
Razred artikla	66H

Opis

Uporaba:

Vsebuje **orodja, izolirana po DIN EN 60900/VDE 0682**. Mapa za orodje iz gladkega umetnega usnja.

Obseg dobave:

Viličasti ključ, enostranski: Po 1 kos art. 613333 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Nasadni ključ z ročajem **wiha**: Po 1 kos art. 622500 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Ploščati izvijač za elektricarje: po 1 kos art. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

1 preizkuševalnik napetosti **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 2,5

Analogni preizkuševalnik napetosti **BENNING**: 1 kos art. 473105, vel. ANALOG

Ključ za velikostne vložke, v celoti izoliran po EN 60900 za napetost 1000 V: 1 kos, art. 665800

Izvijač za elektricarje za profil Phillips: Po 1 kos art. 668631 vel. 1; 2

Kombinirane klešče **KNIPEX**[®], VDE-izolirane: 1 kos art. 701700 vel. 180

Polokrogle klešče **KNIPEX**[®] z rezilom: 1 kos art. 713300 vel. 200

Stranske ščipalne klešče **KNIPEX**[®], VDE-izolirane: 1 kos art. 725300 vel. 160

Klešče za snemanje izolacije **KNIPEX**[®], VDE-izolirane: 1 kos art. 728750 vel. 160

Kabelske škarje **KNIPEX**[®]: 1 kos art. 730350 vel. 165

Nož za kable **KNIPEX**[®], fiksen: 1 kos art. 844410

Napotek:

Ob dobavi je orodje v mapi za orodje.

Tehnični opis

Število delov	29
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

Pribor

Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 3,5 mm	663301 3,5
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 5,5 mm	622500 5,5
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 7 mm	622500 7
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 9 mm	622500 9
Ključ za velikostne vložke varovalk, s pretikom,v celoti izoliran	665800
Enostranski viličasti ključiv celoti izoliran Zev ključa 18 mm	613330 18
Izvijač za električarje za profil Phillipsv celoti izoliran Velikost križne zareze 2	668631 2
Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 2,5 mm	665020 2,5
Škarje za kable, VDE-izoliraneVDE-izolirane Celotna dolžina 165 mm	730350 165
Kombinirane klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 180 mm	701700 180
Enostranski viličasti ključiv celoti izoliran Zev ključa 16 mm	613330 16
Polokrogle klešče, ravneVDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm	713300 200
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 6,5 mm	663301 6,5
Enostranski viličasti ključiv celoti izoliran Zev ključa 13 mm	613330 13
Izvijač za električarje za profil Phillipsv celoti izoliran Velikost križne zareze 1	668631 1
Nož za kable, fiksenv celoti VDE izolirane	844410

Stranske ščipalne klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	725300 160
Enostranski viličasti ključiv celoti izoliran Zev ključa 10 mm	613330 10
Enostranski viličasti ključiv celoti izoliran Zev ključa 19 mm	613330 19
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 6 mm	622500 6
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 4 mm	663301 4
preizkuševalnika napetostiDUSPOL® Tip naprave ANALOG	473105 ANALOG
Klešče za snemanje izolacije, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	728750 160
Enostranski viličasti ključiv celoti izoliran Zev ključa 17 mm	613330 17
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 10 mm	622500 10
Izvijači za matice z ročajemv celoti izoliran Zev ključa 8 mm	622500 8
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 5,5 mm	663301 5,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 2,5 mm	663301 2,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 3 mm	663301 3
preizkuševalnika napetostiDUSPOL® Tip naprave ANALOG	473106 ANALOG
Mapa za orodje z zadrgo in srednjo steno	691538