

Garnitura orodja za elektronike, 118-delna s kovčkom za orodje



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680400
GTIN	2050001016485
Razred artikla	66H

Opis

Vsebina:

Pomično merilo **GARANT**: 1 kos art. 410100 vel. 150
 Obročno viličasti ključ **Stahlwille**®: po 1 kos art. 613500 vel. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
 Garnitura ključev za notranji 6-kotnik: po 1 kos art. 626038 vel. 0,7; 0,9
 po 1 kos art. 626037 vel. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
 po 1 kos art. 626039 vel. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16
 Garnitura nasadnih ključev **GARANT**, 1/4-colski: 1 kos art. 630325 vel. SD (41-delna)
 Ploščati izvijač za elektricarje **PB Swiss Tools**: po 1 kos art. 663000 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
 Ploščati izvijač **PB Swiss Tools**, kratki: 1 kos art. 664100 vel. 5,5; 8
 Ploščati kotni izvijač **PB Swiss Tools**: po 1 kos št. 664800 vel. 4; 5,5
 Kotni izvijač za profil Phillips **PB Swiss Tools**: po 1 kos št. 669400 vel. 1; 2
 Izvijač za profil Phillips **PB Swiss Tools**: po 1 kos art. 668000, vel. 0; 1; 2; 1K; 2K
 Ogledalca za iskanje: 1 kos art. 081620 vel. 23
 Ploščati izvijač za elektronike **Wera**: po 1 kos art. 669900 vel. 2,5; 3; 4
 Izvijač za elektroniko za profil Phillips **Wera**: po 1 kos art. 669905 vel. 0; 1
 Izvijač za elektroniko Pozidriv **Wera**: 1 kos art. 669910, vel. 0
 Klešče papiga **KNIPEX**® Cobra®: 1 kos art. 705800 vel. 125
 Nemagnetna pinceta, koničasta: 1 kos, art. 727520 vel. AM
 Nemagnetna pinceta, posneta/topa: 1 kos, art. 727580 vel. AM
 Nemagnetna križna pinceta, zakrivljena/topa: 1 kos, art. 727700 vel. AM

Nemagnetna pinceta, za mikročipe: 1 kos, art. 727840 vel. AM
 Nemagnetna pinceta, v celoti izolirana, koničasta: 1 kos, art. 727920 vel. AM
 Montažne klešče z zatikom: 1 kos art. 727950 vel. 200
 Stranske ščipalne klešče za elektroniko **GARANT**: 1 kos art. 726210 vel. 125
 Koničaste klešče za elektroniko **GARANT**: 1 kos art. 727170 vel. 140
 Ploščate klešče za elektronike **GARANT**: 1 kos art. 727165 vel. 140
 Stranske ščipalne klešče iz vanadija **GARANT**: 1 kos art. 723040 vel. 160
 Avtomatske klešče za snemanje izolacije **GARANT** : 1 kos art. 728613 vel. 6
 Pinceta za snemanje laka: 1 kos art. 728770 vel. 120
 Škarje za kable, majhne: 1 kos art. 730100 vel. 160
 Izbijač s tulko: 1 kos art. 748201 vel. 9 (0,9–5,9 mm)
 Ključavničarsko kladivo s hikorijevim ročajem: 1 kos art. 750100 vel. 100
 Univerzalni noži s segmentnimi rezili **Tajima**: 1 kos art. 844900
 Viličasti ključ s polžem: 1 kos, art. 813961 vel. 150
 Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 BLACK
 LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 BLACK
 Kovček za orodje **PARAT**®: 1 kos art. 692500

Napotek:**Orodje ob dobavi ni nameščeno.****Tehnični opis**

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Število vključenih baterij	3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

Pribor

Izvijač za električarje, ploščati, Classicv celoti izoliran Širina konice b 5,5 mm	663000 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 4 mm	613500 4
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 8 mm	664100 8
Izvijač za električarje, ploščati, Classicv celoti izoliran Širina konice b 3,5 mm	663000 3,5
Klešče za snemanje izolacije za presek vodnika 6 mm ²	728613 6

Izvijač za elektrikarje, ploščati, Classicv celoti izoliran Širina konice b 2 mm	663000 2
Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase Velikost križne zareze 1	668000 1
Kotni izvijač za profil Phillips Velikost križne zareze 2	669400 2
Križna pinceta, topa/zakrivljena, 160 mm Material AM	727700 AM
Viličasto obročni ključ Zev ključa 11 mm	613500 11
Male škarje za kable Celotna dolžina 160 mm	730100 160
Ključni za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 3/32 col	626039 3/32
Ploščate klešče za elektronike Celotna dolžina 140 mm	727165 140
Ključni za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 4 mm	626037 4
Kotni izvijač, ploščati Širina konice b 4 mm	664800 4
Ključni za notranji 6-kotnikfosfatirani Šest kotnik 0,7 mm	626038 0,7
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150
Ključni za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 1,3 mm	626037 1,3
Izvlačna pinceta za mikročipe 8–14 pinov Material AM	727840 AM
Ključni za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 1/8 col	626039 1/8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5 mm	613500 5
Ključni za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 5 mm	626037 5
Garnitura izbijačev z vodilno tulkov plastičnem etuiju Število izbijačev 9	748201 9
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613500 13
Aluminijasti kovček za serviserje z vložkom za dno in tablami za orodje	692000
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613500 10
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik41-delna Tip SD	630325 SD
Izvijač za elektroniko, ploščatiKraftform-Micro, ESD Širina konice b 2,5 mm	669900 2,5
Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase Velikost križne zareze 2K	668000 2K
Pinceta, koničasta, 125 mm, oblika AA Material AM	727520 AM

Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613500 7
Izvijač za elektroniko za profil PozidrivESD Velikost križne zareze 0	669910 0
Stranske ščipalne klešče za elektronike, običajna oblika glave Celotna dolžina 125 mm	726210 125
Montažne klešče z zatikom Celotna dolžina 200 mm	727950 200
Ključki za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 1,5 mm	626037 1,5
Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase Velikost križne zareze 1K	668000 1K
Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase Velikost križne zareze 0	668000 0
Koničaste klešče za elektronike Celotna dolžina 140 mm	727170 140
Ogledalce za iskanje Dimenzije zrcala 23 mm	081620 23
Pinceta, posneta, širina konice 2,5 mm, 120 mm, oblika 2a Material AM	727580 AM
Izvijač za elektroniko za profil PhillipsESD Velikost križne zareze 1	669905 1
Izvijač za električarje, ploščati, Classicv celoti izoliran Širina konice b 2,5 mm	663000 2,5
Viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja Celotna dolžina 150 mm	813961 150
Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	723040 160
Ključki za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 2,5 mm	626037 2,5
Izvijač za električarje, ploščati, Classicv celoti izoliran Širina konice b 4 mm	663000 4
Ključki za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 3 mm	626037 3
Izolirni trakovi Barva BLACK	083654 BLACK
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613500 5,5
Torbica iz umetne mase za ključke za notranji 6-kotnik Tip 8	626250 8
Ključavničarsko kladivo z zaščitno tulko za ročaj Masa brez ročaja 100 g	750100 100
	668000 2

Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase Velikost križne zarez 2

Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613500 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 3,2 mm	613500 3,2
Ključni za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 2 mm	626037 2
Ključni za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 3/16 col	626039 3/16
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 5,5 mm	664100 5,5
Pinceta, oblika AA ravna, izolirana Material AM	727920 AM
Univerzalni nožs 3 rezili, širina 9 mm	844900
Izvijač za elektroniko, ploščatiKraftform-Micro, ESD Širina konice b 4 mm	669900 4
Izvijač za elektroniko, ploščatiKraftform-Micro, ESD Širina konice b 3 mm	669900 3
Ključni za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 1/16 col	626039 1/16
Ključni za notranji 6-kotnikfosfatirani Šest kotnik 0,9 mm	626038 0,9
LED-žepna svetilkaz baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
Kotni izvijač, ploščati Širina konice b 5,5 mm	664800 5,5
Izvijač za elektroniko za profil PhillipsESD Velikost križne zarez 0	669905 0
Pinceta za odstranjevanje laka z noži 0,6 mm Celotna dolžina 120 mm	728770 120
Kotni izvijač za profil Phillips Velikost križne zarez 1	669400 1
Garnitura orodja za elektronike, 118-delnabrez kovčka	680405