

Garnitura orodja A/95-delna – osnovna oprema



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680560
GTIN	2050001021847
Razred artikla	66H

Opis

Uporaba:

Običajne garniture za shranjevanje v delavniških vozičkih, delovnih mizah, predalnih omarah ipd.

Obseg dobave:

Tračni meter **Tajima**: 1 kos art. 462300 vel. 5

Polokrogla pila **DICK**, nasek 2: 1 kos art. 513200 vel. 200

Ročaj za pilo iz trdega lesa: 1 kos art. 519400 vel. 120

Garnitura ključavničarskih pil, v pločevinasti škatli: 1 kos art. 518950 (6-delna)

Ročna žična ščetka: 1 kos art. 575000, vel. 4

Garnitura dvostranskih viličastih ključev **Stahlwille**®: 1 kos art. 611000 vel. 10 (6×7 – 27×30 mm)

Garnitura dvostranskih obročnih ključev **Stahlwille**®: 1 kos art. 615500 vel. 10 (6×7 – 27×30 mm)

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik: 1 kos art. 626072 vel. 8 (2–10mm)

Garnitura nasadnih ključev **Stahlwille**®, 1/2-colski, vklj. z deli za pogon: 1 kos art. 637916 vel. 6 (28-delna)

Garnitura ploščatih izvijačev **Wera**: 1 kos art. 660110 vel. 6 (3,5–10 mm)

Preizkuševalnik napetosti 150–250 V: 1 kos art. 665014 vel. 2,5

Ploščati izvijač **PB Swiss Tools**, kratki: 1 kos art. 664100 vel. 6,5

Kratki zvijači za profil Phillips **Wera**: 1 kos art. 668260 vel. 25

Garnitura izvijačev za profil Phillips **Wera**: 1 kos art. 667710 vel. 3 (3-delno)

Močne kombinirane klešče, kromirane, **KNIPEX**®: 1 kos art. 700400 vel. 180

Klešče papiga **KNIPEX**®: 1 kos art. 705900 vel. 250

Stranske ščipalne klešče, kromirane, **KNIPEX**[®]: 1 kos art. 724861 vel. 160
 Ploščati sekač **RENNSTEIG**: 1 kos art. 740500 vel. 175
 Garnitura prebijačev in točkalo **RENNSTEIG**: 1 kos art. 745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)
 Ključavničarsko kladivo **GARANT**: 1 kos art. 750110 vel. 500
 Kladivo iz umetne mase z uretan-vložki **Wera**: 1 kos art. 754200 vel. 32
 Šilo **PB Swiss Tools** z ročajem iz umetne mase: 1 kos art. 831600 vel. 110
 Trikotno strgalo s lesenim ročajem **RENNSTEIG**: 1 kos art. 836010 vel. 150
 Ploščato strgalo z lesenim ročajem **RENNSTEIG**: 1 kos art. 837020 vel. 200
 Univerzalni nož **Tajima**, rezilo 18 mm: 1 kos art. 845030
 Mazalka iz umetne mase z medeninasto cevjo: 1 kos art. 083529 vel. 80
 Teleskopsko magnetno prijemalo: 1 kos art. 081650 (dolžina 160–670 mm)
 LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 BLACK

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Število vključenih baterij	3
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

Pribor

Kladivo iz umetne mase s poliuretanskimi nastavki Ø glave kladiva 32 mm	754200 32
Klešče papiga Cobra [®] , kromirane Celotna dolžina 250 mm	705900 250
Garnitura izvijačev za profil Phillips z ročajem Kraftform Število izvijačev 3	667710 3
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število ključev 10	611000 10
Ploščato strgalo Dolžina rezila 200 mm	837020 200
Močne kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	700400 180
Teleskopsko magnetno prijemalo	081650
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 110 mm	831600 110
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 100 mm	519400 100
LED-žepna svetilkaz baterijami Barva BLACK	081437 BLACK

Mali oljni mazalnik Prostornina 80 ml	083529 80
Garnitura izvijačev, ploščatih, z ročajem Kraftform Število izvijačev 6	660110 6
Polokrogla pila Dolžina brez nasadila 200 mm	513200 200
Garnitura prebijačevv držalu iz umetne mase Število orodij 6	745600 6
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	724860 160
Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 2,5 mm	665020 2,5
Univerzalni nož z dvokomponentnim ročajemz 1 rezilom, širina 18 mm	845030
Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik28-delna Tip 6	637916 6
Izvijač za profil Phillips, s stebлом iz okroglega jekla Velikost križne zareze 2S	668260 2S
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 6,5 mm	664100 6,5
Ploščati sekač Celotna dolžina 175 mm	740500 175
Trikotno strgalo Dolžina rezila 150 mm	836010 150
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 500 g	750110 500
Garnitura ključev za notranji 6-kotniknikljani Število izvijačev 8	626072 8
Ročna žična ščetkaravna jeklena žica 0,35 mm Število vrst z žico 4	575000 4
Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v pločevinastem etuiju	518950
Tračni meterzelo čvrsta izvedba Dolžina traku 5 m	462300 5
Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti Število ključev 10	615500 10
Garnitura izvijačev, ploščatih, z ročajem Kraftform Število izvijačev 5	660110 5