

## Garnitura orodja za elektronike, 118-delna brez kovčka



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680405
GTIN	2050001016805
Razred artikla	66H

### Opis

#### Vsebina:

Pomično merilo **GARANT**: 1 kos art. 410100 vel. 150  
 Obročno viličasti ključ **Stahlwille**®: po 1 kos art. 613500 vel. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13  
 Garnitura ključev za notranji 6-kotnik: po 1 kos št. 626038 vel. 0,7; 0,9  
 po 1 kos art. 626037 vel. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5  
 po 1 kos art. 626039 vel. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16  
 Garnitura nasadnih ključev **GARANT**, 1/4-colski: 1 kos art. 630325 vel. SD (41-delna)  
 Ploščati izvijač za električarje **PB Swiss Tools**: po 1 kos art. 663000 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5  
 Ploščati izvijač **PB Swiss Tools**, kratki: 1 kos art. 664100 vel. 5,5; 8  
 Ploščati kotni izvijač **PB Swiss Tools**: po 1 kos št. 664800 vel. 4; 5,5  
 Kotni izvijač za profil Phillips **PB Swiss Tools**: po 1 kos št. 669400 vel. 1; 2  
 Izvijač za profil Phillips **PB Swiss Tools**: po 1 kos art. 668000, vel. 0; 1; 2; 1K; 2K  
 Ogledalca za iskanje: 1 kos art. 081620 vel. 23  
 Ploščati izvijač za elektronike **Wera**: po 1 kos art. 669900 vel. 2,5; 3; 4  
 Izvijač za elektroniko za profil Phillips **Wera**: po 1 kos art. 669905 vel. 0; 1  
 Izvijač za elektroniko Pozidriv **Wera**: 1 kos art. 669910, vel. 0  
 Klešče papiga **KNIPLEX**® Cobra®: 1 kos art. 705800 vel. 125  
 Nemagnetna pinceta, koničasta: 1 kos, art. 727520 vel. AM  
 Nemagnetna pinceta, posneta/topa: 1 kos, art. 727580 vel. AM  
 Nemagnetna križna pinceta, zakrivljena/topa: 1 kos, art. 727700 vel. AM  
 Nemagnetna pinceta, za mikročipe: 1 kos, art. 727840 vel. AM

Nemagnetna pinceta, v celoti izolirana, koničasta: 1 kos, art. 727920 vel. AM

Montažne klešče z zatikom: 1 kos art. 727950 vel. 200

Stranske ščipalne klešče za elektroniko **GARANT**: 1 kos art. 726210 vel. 125

Koničaste klešče za elektroniko **GARANT**: 1 kos art. 727170 vel. 140

Ploščate klešče za elektronike **GARANT**: 1 kos art. 727165 vel. 140

Stranske ščipalne klešče iz vanadija **GARANT**: 1 kos art. 723040 vel. 160

Avtomatske klešče za snemanje izolacije **GARANT** : 1 kos art. 728613 vel. 6

Pinceta za snemanje laka: 1 kos art. 728770 vel. 120

Škarje za kable, majhne: 1 kos art. 730100 vel. 160

Izbijač s tulko: 1 kos art. 748201 vel. 9 (0,9–5,9 mm)

Ključavničarsko kladivo s hikorijevim ročajem: 1 kos art. 750100 vel. 100

Univerzalni noži s segmentnimi rezili **Tajima**: 1 kos art. 844900

Viličasti ključ s polžem: 1 kos, art. 813961 vel. 150

Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 BLACK

LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 BLACK

#### Napotek:

**Orodje ob dobavi ni nameščeno.**

## Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Število vključenih baterij	3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

## Pribor

Ključki za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 1,5 mm	626037 1,5
Ključki za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 3/16 col	626039 3/16
Izvijač za električarje, ploščati, Classicv celoti izoliran Širina konice b 4 mm	663000 4
Izvijač za električarje, ploščati, Classicv celoti izoliran Širina konice b 5,5 mm	663000 5,5
Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase Velikost križne zarez 2K	668000 2K
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613500 5,5

Torbica iz umetne mase za ključce za notranji 6-kotnik Tip 8	626250 8
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 8 mm	664100 8
Ogledalce za iskanje Dimenzije zrcala 23 mm	081620 23
Klešče za snemanje izolacije za presek vodnika 6 mm <sup>2</sup>	728613 6
Izvijač za elektrikarje, ploščati, Classicv celoti izoliran Širina konice b 2 mm	663000 2
Izolirni trakovi Barva BLACK	083654 BLACK
Ključci za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 5 mm	626037 5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 3,2 mm	613500 3,2
Ključavničarsko kladivo z zaščitno tulko za ročaj Masa brez ročaja 100 g	750100 100
Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase Velikost križne zareze 1	668000 1
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613500 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613500 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5 mm	613500 5
Ključci za notranji 6-kotnikfosfatirani Šest kotnik 0,9 mm	626038 0,9
Izvlačna pinceta za mikročipe 8–14 pinov Material AM	727840 AM
Izvijač za elektrikarje, ploščati, Classicv celoti izoliran Širina konice b 2,5 mm	663000 2,5
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 5,5 mm	664100 5,5
Izvijač za elektroniko za profil PhillipsESD Velikost križne zareze 0	669905 0
Montažne klešče z zatikom Celotna dolžina 200 mm	727950 200
Kotni izvijač, ploščati Širina konice b 4 mm	664800 4
Ključci za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 4 mm	626037 4
Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	723040 160
Ključci za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 3/32 col	626039 3/32
Izvijač za elektroniko, ploščatiKraftform-Micro, ESD Širina konice b 2,5 mm	669900 2,5
Ključci za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 1/16 col	626039 1/16

Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase Velikost križne zareze 2	668000 2
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613500 8
Ključki za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 2,5 mm	626037 2,5
Kotni izvijač za profil Phillips Velikost križne zareze 1	669400 1
Ključki za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 1,3 mm	626037 1,3
Pinceta, oblika AA ravna, izolirana Material AM	727920 AM
Ploščate klešče za elektronike Celotna dolžina 140 mm	727165 140
Izvijač za elektroniko za profil PozidrivESD Velikost križne zareze 0	669910 0
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150
LED-žepna svetilka z baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
Ključki za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 3 mm	626037 3
Izvijač za elektroniko, ploščatiKraftform-Micro, ESD Širina konice b 4 mm	669900 4
Stranske ščipalne klešče za elektronike, običajna oblika glave Celotna dolžina 125 mm	726210 125
Izvijač za elektroniko za profil PhillipsESD Velikost križne zareze 1	669905 1
Viličasto obročni ključ Zev ključa 4 mm	613500 4
Garnitura izbijačev z vodilno tulkov plastičnem etuiju Število izbijačev 9	748201 9
Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase Velikost križne zareze 1K	668000 1K
Izvijač za elektroniko, ploščatiKraftform-Micro, ESD Širina konice b 3 mm	669900 3
Male škarje za kable Celotna dolžina 160 mm	730100 160
Viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja Celotna dolžina 150 mm	813961 150
Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase Velikost križne zareze 0	668000 0
Viličasto obročni ključ Zev ključa 11 mm	613500 11
	727580 AM

Pinceta, posneta, širina konice 2,5 mm, 120 mm, oblika 2a  
Material AM

Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613500 13
Kotni izvijač, ploščati Širina konice b 5,5 mm	664800 5,5
Ključki za notranji 6-kotnikfosfatirani Šest kotnik 0,7 mm	626038 0,7
Ključki za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 1/8 col	626039 1/8
Pinceta za odstranjevanje laka z noži 0,6 mm Celotna dolžina 120 mm	728770 120
Koničaste klešče za elektronike Celotna dolžina 140 mm	727170 140
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik41-delna Tip SD	630325 SD
Pinceta, koničasta, 125 mm, oblika AA Material AM	727520 AM
Križna pinceta, topa/zakrivljena, 160 mm Material AM	727700 AM
Ključki za notranji 6-kotniknikljani Šest kotnik 2 mm	626037 2
Univerzalni nožs 3 rezili, širina 9 mm	844900
Kotni izvijač za profil Phillips Velikost križne zareze 2	669400 2
Izvijač za elektricarje, ploščati, Classicv celoti izoliran Širina konice b 3,5 mm	663000 3,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 9 mm	613500 9
Viličasto obročni ključ Zev ključa 6 mm	613500 6
Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 125 mm	705800 125