

## Garnitura orodja za monterje, 90-delna s kovčkom za orodje GARANT



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680275
GTIN	2050001016867
Razred artikla	66H

### Opis

#### Uporaba:

Vsebuje **visoko kakovostno orodje za vzdrževanje in popravila naprav, strojev, aparatov itd.**

#### Obseg dobave:

Zložljivi meter iz umetne mase **WIHA**, 2 m: 1 kos art. 466200 vel. 2

Visokozmogljiva pila z ročajem **DICK**: 1 kos art. 515000 vel. 200

**Mini žaga lokarica GARANT**: 1 kos art. 581195

Garnitura viličasto obročnih ključev **GARANT**: 1 kos art. 613610 vel. 9 (5,5 – 19 mm)

Garnitura ključev Torx® **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 624810 vel. 8 (TX6–TX25)

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik **GARANT** z okroglo glavo in držalno funkcijo v držalu iz umetne mase: 1 kos art. 627132 vel. 9 (1,5 – 10 mm)

Garnitura nasadnih ključev **GARANT**, 1/4-colski: 1 kos art. 630299 vel. 6 (39-delna)

Garnitura ploščatih izvijačev **GARANT**: 1 kos art. 660036 vel. 6 (3,5–10 mm)

**Izvijač za profil Phillips GARANT**: Po 1 kos art. 667702 vel. 1; 2

Kombinirane klešče **GARANT**: 1 kos art. 700940 vel. 180

Klešče papiga **KNIPEX®**: 1 kos art. 705800 vel. 250

Polokrogle klešče **GARANT**, zakrivljene: 1 kos art. 713440 vel. 200

Klešče za notranje vskočnike **KNIPEX®**, ravne: 1 kos art. 719790, vel. J2

Klešče za zunanje vskočnike **KNIPEX®**, ravne: 1 kos art. 719890, vel. A2

Stranske ščipalne klešče **GARANT**: 1 kos art. 724840 vel. 160

Garnitura sekačev in prebijačev **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 745100 (6-delna)  
 Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem: 1 kos art. 750450 vel. 300  
 Kombinirano ključavničarsko/mehko kladivo: 1 kos, art. 754880 vel. 30  
 Kovček za orodje **GARANT**: 1 kos, art. 692790

**Napotek:****Orodje ob dobavi ni nameščeno.****Tehnični opis**

Vrsta izdelka	Garnitura orodja
---------------	------------------

**Pribor**

Večnamenska ploščata pila z ročajem, specialni nasek Dolžina brez nasadila 200 mm	515000 200
Precizne klešče za varnostne obroče Tip A2	719890 A2
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1	667690 1
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem Masa brez ročaja 300 g	750450 300
Garnitura izvijačev, ploščatih, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Število izvijačev 6	660031 6
Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 2 m	466200 2
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik39-delna Tip 6	630299 6
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglicokromirane Število izvijačev 9	627132 9
Polokrogle klešče, zakrivljene, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm	713440 200
Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 250 mm	705800 250
Kombinirano kladivo Ø glave kladiva 30 mm	754880 30
Garnitura obročno viličastih ključev Število ključev 9	613610 9
Kovček za serviserje iz X-ABS z žepi za orodje	692790

Precizne klešče za varnostne obroče Tip J2	719790 J2
Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	700940 180
Garnitura sekačev in prebijačev v držalu iz umetne masePosebna kakovost Število orodij 6	745100 6
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667690 2
Garnitura obročno viličastih ključev Število ključev 9	613510 9
Garnitura ključev Torx®kromiran Število izvijačev 8	624810 8
Mala žaga lokaricaErgonomičen ročaj	581195
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	724840 160
Garnitura orodja za monterje, 90-delnabrez kovčka za orodje	680280