

Garnitura orodja za vajece elektronike, 25-delna s torbo za orodje



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680440
GTIN	2050001017581
Razred artikla	66H

Opis

Uporaba:

Vsebuje kakovostno osnovno opremo za izobraževanje iz elektronike, možnost dopolnitve na obstoječo delavniško opremljenost.

Obseg dobave:

Pomično merilo **GARANT**: 1 kos art. 410100 vel. 150

Lesen zložljiv meter **STABILA**®: 1 kos art. 465960 vel. 2

Polokrogla pila **DICK**: 1 kos art. 513300 vel. 250

Ročaj za pilo iz trdega lesa: 1 kos art. 519400 vel. 120

Univerzalna žaga **PUK**®: 1 kos art. 581220 vel. 150

Ploščati izvijač **Wera**, VDE izoliran: po 1 kos art. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Izvijač Wera za profil Phillips, VDE izoliran: Po 1 kos art. 668600 vel. 1; 2

Kombinirane klešče **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 701700 vel. 160

Klešče papiga **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 705740 vel. 250

Ploščate klešče **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 710300 vel. 160

Okrogle klešče **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 710700 vel. 160

Polokrogle klešče **KNIPEX**®, VDE-izolirane: Po 1 kos art. 713300 vel. 160; 200

Stranske ščipalne klešče za elektroniko **GARANT**: 1 kos art. 726210 vel. 125

Avtomatske klešče za snemanje izolacije **JOKARI**®: 1 kos art. 728622 vel. 6

Orodje za snemanje plašča in izolacije koaksialnih kablov **JOKARI**®: 1 kos art. 729806, vel. RG58/59

Ključavničarsko kladio **GARANT** s hikorijevim ročajem: Po 1 kos art. 750110 vel. 300

Kladio iz umetne mase: 1 kos art. 754200 vel. 32

Nož za kable z lesenim ročajem, zložljiv: 1 kos art. 844500, vel. 1

Torba za orodje **PARAT**®: 1 kos, art. 690200

Napotek:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Garnitura orodja
---------------	------------------

Pribor

Ploščate klešče, kromiraneVDE izolirane Celotna dolžina 160 mm	710300 160
Okrogle klešče, kromiraneVDE izolirane Celotna dolžina 160 mm	710700 160
Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 8 mm	663100 8
Klešče za snemanje izolacije, cenovno ugodna izvedba za presek vodnika 6 mm ²	728622 6
Stranske ščipalne klešče za elektronike, običajna oblika glave Celotna dolžina 125 mm	726210 125
Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 3,5 mm	663100 3,5
Nož za kable z lesenim ročajem, zložljiv Tip 1	844500 1
Leseni zložljiv meter, beli Dolžina 2 m	465950 2
Izvijač z električarje za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zareze 1	668600 1
Ključavničarsko kladio z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300
Polokrogle klešče, ravneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	713300 160
Univerzalna žaga PUK z univerzalnim listom (310)s fiksnim ročajem	581220

Izvijač za elektrikaře, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 2,5 mm	663100 2,5
Klešče papiga Alligator® ročaja VDE-izolirana Celotna dolžina 250 mm	705740 250
Kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	701700 160
Polokrogla pila Dolžina brez nasadila 250 mm	513300 250
Izvijač za elektrikaře, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 4 mm	663100 4
Usnjena torba za monterje s srednjo steno	690200
Izvijač z elektrikaře za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zarez 2	668600 2
Izvijač za elektrikaře, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 6,5 mm	663100 6,5
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150
Kladivo iz umetne mase s poliuretanskimi nastavki Ø glave kladiva 32 mm	754200 32
Orodje za snemanje plašča koaksialnih kablov za koaksialni kabel tip RG58/59	729806 RG58/59
Izvijač za elektrikaře, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 5,5 mm	663100 5,5
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 120 mm	519400 120
Polokrogle klešče, ravne VDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm	713300 200
Garnitura orodja za vajece elektronike, 25-delnabrez torbe za orodje	680445