

## Garnitura orodja V/100-delna – osnovna oprema



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680570
GTIN	2050001021854
Razred artikla	66H

### Opis

#### Uporaba:

Običajne garniture za shranjevanje v delavniških vozičkih, delovnih mizah, predalnih omarah ipd.

#### Obseg dobave:

Tračni meter **Tajima**: 1 kos art. 462300 vel. 5

Polokrogla pila **DICK**, 200 mm, nasek: 1 kos art. 513200 vel. 200

Ročaj za pilo iz trdega lesa: 1 kos art. 519400 vel. 120

Garnitura ključavničarskih pil, v pločevinasti škatli: 1 kos art. 518950 (6-delna)

Ročna žična ščetka: 1 kos art. 575000, vel. 4

Garnitura dvostranskih viličastih ključev **GARANT**: 1 kos art. 610610 vel. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Garnitura dvostranskih obročnih ključev **GARANT**: 1 kos art. 615610 vel. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik: 1 kos art. 626072 vel. 8 (2–10 mm)

Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, vklj. s pogonsko stranjo: 1 kos art. 638018 vel. 12 (33-delna)

Garnitura ploščatih izvijačev: 1 kos art. 660711 vel. 5 (3,5–8 mm)

Preizkuševalnik napetosti 150–250 V: 1 kos art. 665014 vel. 2,5

Ploščati izvijač **PB Swiss Tools**, kratki: 1 kos art. 664100 vel. 6,5

Izvijač za profil Phillips **PB Swiss Tools**, kratek: 1 kos art. 668000, vel. 2K

Garnitura izvijačev za profil Phillips: 1 kos art. 668411 vel. 3 (1–3)

**GARANT** močne kombinirane klešče, kromirane: 1 kos art. 700340 vel. 180

Klešče papiga **KNIPEX**®: 1 kos art. 705700 vel. 250

Stranske ščipalne klešče **GARANT**, kromirane: 1 kos art. 724840 vel. 160  
 Ploščati sekač **RENNSTEIG**: 1 kos art. 740500 vel. 175  
 Garnitura prebijačev in točkalo **RENNSTEIG**: 1 kos art. 745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)  
 Ključavničarsko kladivo: Po 1 kos art. 750125 vel. 500  
 Kladivo iz umetne mase z uretan-vložki **Wera**: 1 kos art. 754200 vel. 32  
 Šilo **PB Swiss Tools**, dolžina 200 mm, z ročajem iz umetne mase: 1 kos art. 831600 vel. 110  
 Trikotno strgalo s lesenim ročajem **RENNSTEIG**: 1 kos art. 836010 vel. 150  
 Ploščato strgalo z lesenim ročajem **RENNSTEIG**: 1 kos art. 837020 vel. 200  
 Univerzalni nož **Tajima**, rezilo 18 mm: 1 kos art. 845030, vel. 2K  
 Mazalka iz umetne mase z medeninasto cevjo: 1 kos art. 083529 vel. 80  
 Teleskopsko magnetno prijemalo: 1 kos art. 081650 (dolžina 160–670 mm)  
 LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 BLACK

## Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Število vključenih baterij	3
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

## Pribor

Ploščati sekač Celotna dolžina 175 mm	740500 175
Ploščato strgalo Dolžina rezila 200 mm	837020 200
Trikotno strgalo Dolžina rezila 150 mm	836010 150
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število ključev 10	610610 10
Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 110 mm	831600 110
Polokrogla pila Dolžina brez nasadila 200 mm	513200 200
Garnitura izvijačev, ploščatih, z močnim ročajem Število izvijačev 5	660711 5
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	724840 160
Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik33-delna Tip 12	638018 12
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 6,5 mm	664100 6,5

Kladivo iz umetne mase s poliuretanskimi nastavki Ø glave kladiva 32 mm	754200 32
Garnitura ključev za notranji 6-kotniknikljani Število izvijačev 8	626072 8
Ključavničarsko kladivo Masa brez ročaja 500 g	750125 500
Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase Velikost križne zareze 2K	668000 2K
Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 2,5 mm	665020 2,5
LED-žepna svetilka z baterijami Barva BLACK	081437 BLACK
Tračni meterzelo čvrsta izvedba Dolžina traku 5 m	462300 5
Močne kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 180 mm	700340 180
Garnitura izvijačev za profil Phillips, z močnim ročajem Število izvijačev 3	668411 3
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 100 mm	519400 100
Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v pločevinastem etuiju	518950
Teleskopsko magnetno prijemalo	081650
Ročna žična ščetkaravna jeklena žica 0,35 mm Število vrst z žico 4	575000 4
Univerzalni nož z dvokomponentnim ročajem z 1 rezilom, širina 18 mm	845030
Mali oljni mazalnik Prostornina 80 ml	083529 80
Garnitura prebijačev v držalu iz umetne mase Število orodij 6	745600 6
Klešče papiga, žlebasto, kromirane Celotna dolžina 250 mm	705000 250
Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti Število ključev 10	615500 10