

Garnitura orodja za monterje, 59-delna s škatlo za orodje iz jeklene pločevine



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680300
GTIN	2050001016423
Razred artikla	66H

Opis

Uporaba:

Vsebuje visoko kakovostno orodje za **vzdrževanje in popravila naprav, strojev, aparatov itd.**

Obseg dobave:

Lesen zložljiv meter **STABILA**®: 1 kos art. 466005 vel. 2

Žična ščetka: 1 kos art. 575000, vel. 3

Garnitura delavniških pil **DICK**, nasek 2, z ročajem, v rolo torbici: 1 kos art. 517200 vel. 200 (5-delna)

Univerzalna žaga **PUK**®: 1 kos art. 581220 vel. 150

GARANT Garnitura dvostranskih viličastih ključev 6 – 34 mm z držalom: 1 kos art. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) z 1 kosom art. 611500 vel. 12

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z držalom iz umetne mase: 1 kos art. 626072 vel. 8 (2–10 mm)

Garnitura ploščatih izvijačev **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 660910 vel. 5 (3,5–8 mm)

Ploščati kotni izvijač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 664800 vel. 6,5

1 preizkuševalnik napetosti **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 3,5

Izvijač za profil Phillips **PB Swiss Tools**: Po 1 kos art. 668100 vel. 1; 2

Kombinirane klešče **KNIPEX**®: 1 kos art. 701500 vel. 180

Klešče papiga **KNIPEX**®: 1 kos art. 705500 vel. 250

Mizarske klešče **KNIPEX**®: 1 kos art. 706610 vel. 210

Univerzalne grip klešče: 1 kos art. 708205 vel. 250

Polokrogle klešče **KNIPEX®** z rezilom: 1 kos art. 713150 vel. 160
 Klešče za notranje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719805, vel. J2
 Klešče za zunanje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719905, vel. A2
 Stranske ščipalne klešče **KNIPEX®**: 1 kos art. 724900 vel. 160
 Ploščati sekač **RENNSTEIG**: 1 kos art. 740500 vel. 175
 Garnitura prebijačev in točkalo **RENNSTEIG**: 1 kos art. 745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)
 Ključavničarsko kladivo s hikorijevim ročajem: Po 1 kos art. 750110 vel. 300
 Kladivo iz umetne mase: 1 kos art. 754500 vel. 32
 Prebijač **PB Swiss Tools**: 1 kos art. 831700 vel. 110
 Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300 vel. 175
 Plastični oljni mazalniki: 1 kos, art. 083532 vel. 125
 Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK
 Pisalo za označevanje, modre barve: 1 kos art. 085154, vel. B
 Kasete za orodje iz jeklene pločevine: 1 kos art. 693455 vel. 5/530

Napotek:**Orodje ob dobavi ni nameščeno.****Tehnični opis**

Vrsta izdelka

Garnitura orodja

Pribor

Klešče papiga, žlebaste, atramentirane Celotna dolžina 250 mm

704900 250

Šilo z ročajem iz umetne mase Dolžina rezila 110 mm

831700 110

Garnitura izvijačev, ploščatih, z močnim ročajem „multicraft“ Število izvijačev 5

660910 5

Garnitura večnamenskih pil, 5-delna v rolo-torbicinasek 2 Dolžina brez nasadila 200 mm

517200 200

Ročna žična ščetkaravna jeklena žica 0,35 mm Število vrst z žico 3

575000 3

Klešče za varnostne obroče Tip J2

719805 J2

Plastični oljni mazalnik z iztočno cevjo Prostornina 125 ml

083532 125

Garnitura prebijačev v držalu iz umetne mase Število orodij 6

745600 6

Stranske ščipalne klešče, polirane Celotna dolžina 160 mm	724900 160
Univerzalne grip klešče, čeljust s prizmo Celotna dolžina 250 mm	708205 250
Garnitura ključev za notranji 6-kotniknikljani Število izvijačev 8	626072 8
Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor Ø glave kladiva 32 mm	754500 32
Nož za kable, nepregiben	844300
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem „multicraft“ Velikost križne zarez 1	668100 1
Polokrogle klešče, ravne, polirane Celotna dolžina 160 mm	713150 160
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število ključev 12	610610 12
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem „multicraft“ Velikost križne zarez 2	668100 2
Pločevinasta kasetna za orodje Extra Tip 5/530	693455 5/530
Mizarske klešče Celotna dolžina 210 mm	706610 210
Klešče za varnostne obroče Tip A2	719905 A2
Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 3,5 mm	665020 3,5
Ploščati sekač Celotna dolžina 175 mm	740500 175
Kotni izvijač, ploščati Širina konice b 6,5 mm	664800 6,5
Izolirni trakovi Barva BLACK	083654 BLACK
Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 15 Barva za pisanje B	085154 B
Kombinirane klešče, polirane Celotna dolžina 180 mm	701500 180
Univerzalna žaga PUK z univerzalnim listom (310)s fiksnim ročajem	581220
Garnitura orodja za monterje, 59-delnabrez škatle	680305
Leseni zložljivi metri, rumeni Dolžina 2 m	466005 2