

## Garnitura orodja za vajece elektronike, 25-delna brez torbe za orodje



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680445
GTIN	2050001017567
Razred artikla	66H

### Opis

#### Uporaba:

Vsebuje kakovostno osnovno opremo za izobraževanje iz elektronike, možnost dopolnitve na obstoječo delavniško opremljenost.

#### Obseg dobave:

Pomično merilo **GARANT**: 1 kos art. 410100 vel. 150

Lesen zložljiv meter **STABILA**®: 1 kos art. 465960 vel. 2

Polokrogla pila **DICK**: 1 kos art. 513300 vel. 250

Ročaj za pilo iz trdega lesa: 1 kos art. 519400 vel. 120

Univerzalna žaga **PUK**®: 1 kos art. 581220 vel. 150

Ploščati izvijač **Wera**, VDE izoliran: po 1 kos art. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

**Izvijač Wera** za profil Phillips, VDE izoliran: Po 1 kos art. 668600 vel. 1; 2

Kombinirane klešče **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 701700 vel. 160

Klešče papiga **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 705740 vel. 250

Ploščate klešče **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 710300 vel. 160

Okrogle klešče **KNIPEX**®, VDE-izolirane: 1 kos art. 710700 vel. 160

Polokrogle klešče, VDE-izolirane: Po 1 kos art. 713300 vel. 160; 200

Stranske ščipalne klešče za elektroniko **GARANT**: 1 kos art. 726210 vel. 125

Avtomatske klešče za snemanje izolacije **JOKARI**®: 1 kos art. 728622 vel. 6

Orodje za snemanje plašča in izolacije koaksialnih kablov **JOKARI**®: 1 kos art. 729806, vel. RG58/59

Ključavničarsko kladivo **GARANT** s hikorijevim ročajem: Po 1 kos art. 750110 vel. 300

Kladivo iz umetne mase: 1 kos art. 754200 vel. 32

Nož za kable z lesenim ročajem, zložljiv: 1 kos art. 844500, vel. 1

**Napotek:**  
**Orodje ob dobavi ni nameščeno.**

## Tehnični opis

Vrsta izdelka	Garnitura orodja
---------------	------------------

## Pribor

Nož za kable z lesenim ročajem, zložljiv Tip 1	844500 1
Ploščate klešče, kromirane VDE izolirane Celotna dolžina 160 mm	710300 160
Izvijač za elektricarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 5,5 mm	663100 5,5
Izvijač za elektricarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 2,5 mm	663100 2,5
Klešče papiga Alligator® ročaja VDE-izolirana Celotna dolžina 250 mm	705740 250
Izvijač za elektricarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 8 mm	663100 8
Okrogle klešče, kromirane VDE izolirane Celotna dolžina 160 mm	710700 160
Stranske ščipalne klešče za elektronike, običajna oblika glave Celotna dolžina 125 mm	726210 125
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 120 mm	519400 120
Izvijač za elektricarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 3,5 mm	663100 3,5
Orodje za snemanje plašča koaksialnih kablov za koaksialni kabel tip RG58/59	729806 RG58/59
Kladivo iz umetne mase s poliuretanskimi nastavki Ø glave kladiva 32 mm	754200 32
Leseni zložljiv meter, beli Dolžina 2 m	465950 2
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300

Izvijač z elektricarje za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zareze 2	668600 2
Univerzalna žaga PUK z univerzalnim listom (310)s fiksnim ročajem	581220
Izvijač z elektricarje za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zareze 1	668600 1
Kombinirane klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	701700 160
Polokrogla pila Dolžina brez nasadila 250 mm	513300 250
Izvijač za elektricarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 4 mm	663100 4
Klešče za snemanje izolacije, cenovno ugodna izvedba za presek vodnika 6 mm <sup>2</sup>	728622 6
Polokrogle klešče, ravneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	713300 160
Izvijač za elektricarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 6,5 mm	663100 6,5
Polokrogle klešče, ravneVDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm	713300 200
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150