

**Pnevmatsko-hidravlična naprava za kovičenje slepih zakovic TAURUS®, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	770512 1
GTIN	4007081560009
Razred artikla	74A

Opis**Izvedba:**

Delovni tlak 5 – 7 barov. Snemljiv zbiralnik za trne.

Prednosti:

Sistem vpenjanja zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo in nedrseč oprijem zakovic. Majhna poraba stisnjenega zraka zaradi dvojne uporabe: za uvajanje **in** sesanje ostalega trna. Zelo hiter delovni cikel.

Obseg dobave:

Montažni ključ ZK 12/14 in ZK 14/17.

1 steklenica hidravličnega olja 100 ml in 1 posoda za nalivanje olja. Vklj. z ustniki 17/18, 17/20, 17/22.

Tehnični opis

Poraba zraka na zakovico	1 l
Masa	1,3 kg
za slepe zakovice iz vseh materialov do	3,2 mm
Maksimalni Ø trna	2,5 mm
Hod naprave	15 mm

za aluminijaste / jeklene slepe zakovice do	4 mm
Priključek za visokotlačno cev	6 mm
Sila kovičenja pri 5 barih	4200 N
Priključek za visokotlačno cev	1/4 col
Vrsta izdelka	Naprava za kovičenje slepih zakovic