

**Garant****Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: J31****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	719770 J31
GTIN	4045197504074
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče v črni barvi. Brušena glava. Ročaja s prevleko iz umetne mase.

**Z vstavljenimi preciznimi konicami. Oblika D – zakrivljene čeljusti 90°.**

**Prednosti:**

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

**Uporaba:**

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

**Standard:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Tehnični opis**

Ø konice	2,25 mm
celotna dolžina	210 mm
Oblika	D
za notranje varnostne obroče Ø	40 - 100 mm
Standard	DIN 5256 D
Uporaba klešč za varnostne obroče	Notranji obroč, zakrivljen
Oblika čeljusti	zakrivljene 90°

Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Material konice	Posebno jeklo
Površina	črna
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo	da
Ročaj s pripravo za utrditev	ne
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče