

Garant**Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: A0****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 719870 A0 |
| GTIN | 4045197504098 |
| Razred artikla | 71B |

Opis**Izvedba:**

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče v črni barvi. Brušena glava. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z **vgrajeno odpiralno vzmetjo. Oblika A – ravne čeljusti.**

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obrocev.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|------------|
| za zunanje varnostne obroče Ø | 3 - 10 mm |
| Oblika | A |
| celotna dolžina | 140 mm |
| Ø konice | 0,9 mm |
| Standard | DIN 5254 A |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven |
| Oblika čeljusti | ravne |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase |
| Material | Posebno jeklo |
| Material konice | Posebno jeklo |
| Površina | črna |
| z omejljnim nastavkom | ne |
| Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo | da |
| Ročaj s pripravo za utrditev | ne |
| Zamenljiva konica | ne |
| Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |