



## Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: A1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719890 A1
GTIN	4003773048725
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z **vgrajeno odpiralno vzmetjo. Oblika A – ravne čeljusti.**

#### Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

#### Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

#### Standard:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Tehnični opis

celotna dolžina	140 mm
Ø konice	1,3 mm
Oblika	A
za zunanje varnostne obroče Ø	10 - 25 mm
Standard	DIN 5254 A

Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, raven
Oblika čeljusti	ravne
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Površina	sivo atramentirane
z omejljnim nastavkom	ne
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo	da
Ročaj s pripravo za utrditev	ne
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče