

**Pnevmatsko-hidravlična naprava za kovičenje slepih zakovic TAURUS®, Tip: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	770512 2
GTIN	4007081570008
Razred artikla	74A

**Opis****Izvedba:**

Delovni tlak 5 – 7 barov. Snemljiv zbiralnik za trne.

**Prednosti:**

**Sistem vpenjanja** zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo in nedrseč oprijem zakovic. Majhna poraba stisnjenega zraka zaradi dvojne uporabe: za uvajanje in sesanje ostalega trna. Zelo hiter delovni cikel.

**Obseg dobave:**

Montažni ključ ZK 12/14 in ZK 14/17.

1 steklenica hidravličnega olja 100 ml in 1 posoda za nalivanje olja. Vklj. z ustniki 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

**Tehnični opis**

za aluminijaste / jeklene slepe zakovice do	6 mm
Sila kovičenja pri 5 barih	9000 N
Hod naprave	18 mm
Maksimalni Ø trna	3,2 mm
Priključek za visokotlačno cev	6 mm

Masa	1,6 kg
za slepe zakovice iz vseh materialov do	5 mm
Poraba zraka na zakovico	2,3 l
Priključek za visokotlačno cev	1/4 col
Vrsta izdelka	Naprava za kovičenje slepih zakovic