

**Pnevmatsko-hidravlična naprava za kovičenje slepih zakovic TAURUS®, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	770512 3
GTIN	4007081580007
Razred artikla	74A

Opis**Izvedba:**

Delovni tlak 5 – 7 barov. Snemljiv zbiralnik za trne.

Prednosti:

Sistem vpenjanja zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo in nedrseč oprijem zakovic. Majhna poraba stisnjenega zraka zaradi dvojne uporabe: za uvajanje **in** sesanje ostalega trna. Zelo hiter delovni cikel.

Obseg dobave:

Montažni ključ ZK 12/14 in ZK 14/17.

1 steklenica hidravličnega olja 100 ml in 1 posoda za nalivanje olja. Vklj. z ustniki 17/36, 17/40, 17/45.

Tehnični opis

Hod naprave	25 mm
za aluminijaste / jeklene slepe zakovice do	6,4 mm
Priključek za visokotlačno cev	6 mm
Poraba zraka na zakovico	4,8 l
Sila kovičenja pri 5 barih	14000 N

Masa	1,9 kg
Maksimalni Ø trna	4,5 mm
za slepe zakovice iz vseh materialov do	6,4 mm
Priključek za visokotlačno cev	1/4 col
Vrsta izdelka	Naprava za kovičenje slepih zakovic