



Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: A3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719890 A3
GTIN	4003773048749
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z **vgrajeno odpiralno vzmetjo. Oblika A – ravne čeljusti.**

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnični opis

celotna dolžina	225 mm
za zunanje varnostne obroče Ø	40 - 100 mm
Oblika	A
Ø konice	2,3 mm
Standard	DIN 5254 A

Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, raven
Oblika čeljusti	ravne
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Površina	sivo atramentirane
z omejitnim nastavkom	ne
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo	da
Ročaj s pripravo za utrditev	ne
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče