



## Precizne klešče za varnostne obroče z omejitnim nastavkom, Tip: J1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719792 J1
GTIN	4003773073864
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Z nastavljivim omejitnim nastavkom.

**Oblika C – ravne čeljusti.**

**Oblika D – zakrivljene čeljusti 90°.**

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.

**Z vstavljenimi preciznimi konicami.**

#### Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

#### Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

#### Standard:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, raven

celotna dolžina: 140 mm

za notranje varnostne obroče Ø: 12 - 25 mm

Ø konice: 1,25 mm

### Tehnični opis

Ø konice	1,25 mm
celotna dolžina	140 mm

za notranje varnostne obroče Ø	12 - 25 mm
Oblika	C
Standard	DIN 5256 C
Uporaba klešč za varnostne obroče	Notranji obroč, raven
Oblika čeljusti	ravne
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Material konice	Posebno jeklo
Površina	sivo atramentirane
z omejljnim nastavkom	da
Ročaj s pripravo za utrditev	ne
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče