



Klešče za varnostne obroče, Tip: A6



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 719895 A6 |
| GTIN | 4003773025009 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Ročaja iz jeklene pločevine s pripravo za utrditev. **Oblika A – ravne čeljusti.**

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| za zunanje varnostne obroče Ø | 252 - 400 mm |
| Oblika | A |
| celotna dolžina | 570 mm |
| Ø konice | 4,5 mm |
| Standard | DIN 5254 A |
| Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven |
| Oblika čeljusti | ravne |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Material | Valjano jeklo, izredna trdnost |
| Material konice | Posebno orodno jeklo, kaljeno v olju |
| Površina | črno prašno lakirane |
| Ročaj s pripravo za utrditev | da |
| Zamenljiva konica | da |
| Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Konice, par, za klešče za varnostne obroče Oblika A6 | 719910 A6 |
|--|-----------|