

Garant**Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: A4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	719870 A4
GTIN	4045197504135
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče v črni barvi. Brušena glava. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z **vgrajeno odpiralno vzmetjo. Oblika A – ravne čeljusti.**

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnični opis

Ø konice	3,2 mm
za zunanje varnostne obroče Ø	85 - 140 mm
Oblika	A
celotna dolžina	320 mm
Standard	DIN 5254 A

Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, raven
Oblika čeljusti	ravne
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Material konice	Posebno jeklo
Površina	črna
z omejljnim nastavkom	ne
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo	da
Ročaj s pripravo za utrditev	ne
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče