



Klešče za varnostne obroče, Tip: A51



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719895 A51
GTIN	4003773025023
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ročaja iz jeklene pločevine s pripravo za utrditev. **Oblika B – zakrivljene čeljusti 90°.**

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnični opis

Oblika	B
Ø konice	3,5 mm
za zunanje varnostne obroče Ø	122 - 300 mm
celotna dolžina	570 mm
Standard	DIN 5254 B
Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, raven
Oblika čeljusti	zakrivljene 90°
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Valjano jeklo, izredna trdnost

Material konice	Posebno orodno jeklo, kaljeno v olju
Površina	črno prašno lakirane
Ročaj s pripravo za utrditev	da
Zamenljiva konica	da
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče

Pribor

Konice, par, za klešče za varnostne obroče Oblika A51	719910 A51
---	------------