

Garant**Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: A21****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	719870 A21
GTIN	4045197504166
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče v črni barvi. Brušena glava. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z **vgrajeno odpiralno vzmetjo. Oblika B – zakrivljene čeljusti 90°.**

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tehnični opis

Oblika	B
za zunanje varnostne obroče Ø	19 - 60 mm
celotna dolžina	165 mm
Ø konice	1,8 mm
Standard	DIN 5254 B

Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, zakrivljen
Oblika čeljusti	zakrivljene 90°
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Material konice	Posebno jeklo
Površina	črna
z omejljnim nastavkom	ne
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo	da
Ročaj s pripravo za utrditev	ne
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče