



Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: J01



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719790 J01
GTIN	4003773048619
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Z vstavljenimi preciznimi konicami. Oblika D – zakrivljene čeljusti 90°.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Tehnični opis

za notranje varnostne obroče Ø	8 - 13 mm
Oblika	D
celotna dolžina	130 mm
Ø konice	0,9 mm
Standard	DIN 5256 D
Uporaba klešč za varnostne obroče	Notranji obroč, zakrivljen
Oblika čeljusti	zakrivljene 90°

Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Material konice	Posebno jeklo
Površina	sivo atramentirane
z omejlilnim nastavkom	ne
Ročaj s pripravo za utrditev	da
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče