



## Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: J21



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	719790 J21
GTIN	4003773048640
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.

Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.

**Z vstavljenimi preciznimi konicami. Oblika D – zakrivljene čeljusti 90°.**

#### Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

#### Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

#### Standard:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Tehnični opis

celotna dolžina	165 mm
Ø konice	1,8 mm
Oblika	D
za notranje varnostne obroče Ø	19 - 60 mm
Standard	DIN 5256 D
Uporaba klešč za varnostne obroče	Notranji obroč, zakrivljen
Oblika čeljusti	zakrivljene 90°

Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Posebno jeklo
Material konice	Posebno jeklo
Površina	sivo atramentirane
z omejljnim nastavkom	ne
Ročaj s pripravo za utrditev	da
Zamenljiva konica	ne
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče