



Stranske ščipalne klešče za finomehanike, običajna oblika, SFW, Celotna dolžina: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	725391 125
GTIN	4010995361891
Razred artikla	73D

Opis

Izvedba:

Ozka glava, rezila induktivno kaljena in precizno brušena; s finim rezalnim robom.

Ročaj s prevleko iz umetne mase in odpiralno vzmetjo.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje srednje trde žice do Ø	0,3 - 0,8 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	0,3 - 2 mm
celotna dolžina	125 mm
Rezalni rob	zelo fino posnetje rezalnih robov
Ročaj	Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave	induktivno kaljeni in precizno brušeni rezili
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Značilnost blagovnega imena	SFW
Ročaja z odpiralno vzmetjo	da

Vrsta izdelka

Rezalne klešče