

**Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m, nerjavna, Debelina: 0,15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478507 0,15
GTIN	4045197925831
Razred artikla	42H

Opis**Izvedba:**

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina traku je od velikosti 0,02 naprej neizbrisno označena (izjema art. 478502 od vel. 0,08).

Shranjeni v praktični dozi z izvlečenjem kot pri tračnem metru. Od traku z dolžino 5 oz. 10 m se odreže del traku s potrebno dolžino.

Nerjavni – proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 (oziroma 1.4301, debelina 0,005–0,05 mm), hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

Uporaba:

Kot podložni trak pri uravnavanju in justiranju strojev v montaži in proizvodnji, kot podložna folija pri uravnavanju obdelovancev, za merjenje različnih toleranc, za preverjanje prilgov in vodil, za nastavljanje barvnih in pritisknih valjev.

Tehnični opis

Debelina	0,15 mm
Točnost	±5 µm
Standard	Tovarniški standard
Toleranca	T3

Material	nerjavna
Material	Plemenito jeklo, INOX
Dolžina valja	5 m
Širina valja	12,7 mm
Vrsta izdelka	Podložni trakovi