

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-618, Velikost rokavic: 9**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094260 9
GTIN	10076490489455
Razred artikla	04P

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-618. Izredno tanke in kljub temu robustne delovne rokavice zaradi tehnologije pletenja **18 gauge**. Posebej primerne za lahka montažna dela z visokimi zahtevami glede natančnosti, za končno montažo elektromotorjev, klimatskih naprav in kabelskih snopov.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Tanke fino pletene delovne rokavice za lahka montažna dela, z zahtevo po visoki natančnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Brez DMF	ne
brez silikona	ne
Zračnost	zelo dobro
Prilagodljivost	zelo dobro

Material prevleke	PU
Otip	zelo dobro
Velikost rokavic	9
Oprijem v olju	dobro
Oprijem v mokrem	zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Serija	HyFlex®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	3121X
Nosilni material	Najlon
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	195 mm
Barva	črna/modra
Masa	7,4 g
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	PU
Razred zaščite pred vrezi	EF
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice