

**Delovne rokavice, par Camapur® Comfort 616+, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094245 9 |
| GTIN | 4008198761693 |
| Razred artikla | 04Q |

Opis**Izvedba:**

Camapur® Comfort 616+. Delovne rokavice zagotavljajo zaradi tanke prevleke zelo fini otip. Kljub temu dosežejo relativno visoko odpornost proti mehanski obrabi. Pralne, zato dolga življenjska doba.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Prilagodljivost | zelo dobro |
| Otip | zelo dobro |
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja |
| brez silikona | ne |
| Zračnost | zelo dobro |

| | |
|---------------------------|---|
| Oprijem v olju | zmerno |
| Oprijem v mokrem | zmerno |
| Brez DMF | da |
| Oznaka proizvajalca | Camapur Comfort 616+ |
| Material prevleke | PU |
| Velikost rokavic | 9 |
| Serija | Camapur® |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Vsebina | 10 |
| elektrostaticna lastnost | 0,6 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 |
| EN 388 | 3131X |
| Nosilni material | Poliamid |
| Prevleka | PU |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Natančnost |
| Dolžina | 240 - 260 mm |
| Barva | bela |
| Masa | 36 g |
| Tehnologija pletenja | 13G |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Razred zaščite pred vrezi | 1 |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |