

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 16/09mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Razred artikla	21T

Opis

Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNR 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L ₂	15,25 mm
Kolenska ročica	259015 11
Srednji premik L ₃	11 mm
Vijak kolenske ročice	259018 9
Velikost ploščice	9 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	20 mm
ISO-oznaka držala	A16M PCLNR/L09
Ø držala D _s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500