

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/09mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Razred artikla	21T

## Opis

### Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNL 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Kolenska ročica	259015 11
ISO-oznaka držala	A16M PCLNR/L09
Celotna dolžina L	150 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Višina vpenjanja $L_2$	15,25 mm
Srednji premik $L_3$	11 mm
Vijak kolenske ročice	259018 9
Velikost ploščice	9 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	20 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500