

Garant

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; zunanji navoj, desna, HB7010, Korakov na colo: 28

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270799 28
GTIN	4045197926074
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Število korakov/colo	28
Rezalni material	HM
Notranja/zunanja uporaba	zunaj
Vrsta uporabe	desno
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HB7010
Vrsta navoja	BSP-LH
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	BSP
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	BSW-LH

Vrsta navoja	BSW
Kot profila	55 stopinj
Debelina	3,17 mm
Velikost ploščice L	11 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	130 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		