

Garant
Ročna povrtala možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni Ø DC: 3,2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	160200 3,2
GTIN	4045197926463
Razred artikla	10N

Opis
Izvedba:

S **spiralo v levo** 7–8° in dolgim prirezom preko 1/4 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.

Ročna povrtala **so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.**

Uporaba:

Za skožnje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	3,2 mm
4-kotno držalo □	2,4 mm
Celotna dolžina L	66 mm
Dolžina rezil L _c	33 mm
Prevesna dolžina L ₁	46 mm
Število rezil Z	6
Ø območja	3,001 - 3,3 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 206 B
Kot spirale	7-8 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne

Uporaba pri načinu vrтанja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		